

## Trubková madla

Technopolymer a hliník, s posuvnými rameny

### RAMENA MADLA S PRŮCHOZÍMI OTVORY

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, matný povrch.

Abyste zabránili protáčení trubky madla, tak zašroubujete samořezný šroub Ø 3,9x6,5 který je již předinstalovaný v rameni madla.

### KRYTKY

- ECST: technický polymer na bázi polyamidu (PA), barvy podle standardní technické specifikace, matná povrchová úprava, montáž s přesahem (Obr. 1): Součást dodávky, demontáž možná pomocí šroubováku.

Dostupné jsou také jako příslušenství prodávané samostatně (viz. tabulka).

### KONCOVÉ KRYTKY

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), matný povrch.

### MONTÁŽ

Průchozí otvor pro přední nebo zadní montáž pomocí šroubů s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, šroubů se šestihrannou hlavou nebo standardními maticemi.

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **M.1053-P-EP**: hliníková trubka, práškově lakovaná, barva grafitová metalíza, matný povrch. Vysoká odolnost proti opotřebení, poškrábání a chemickým látkám. Nevystavovat trvalému působení vařící vody nebo páry. Ramena madla a krytky v barvě černé RAL 9005 (C9).
- **M.1053-P-AN-BK**: hliníková trubka eloxovaná, barva přírodní, ramena madla a krytky v barvě černé RAL 9005 (C9).
- **M.1053-P-AN-GR**: hliníková trubka eloxovaná, barva přírodní, ramena madla a krytky v barvě šedé RAL 7031 (C31).

### TECHNICKÁ DATA

Trubková madla se vyznačují variabilní polohou ramen madla, které je možné upevnit na trubce v libovolné poloze pomocí montážního šroubu.

Pevnost v tahu: hodnota F uvedená v tabulce byla získána při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

### SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ


- Různé délky.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- ECST: uzavírací krytky z technického polymeru na bázi polyamidu (PA), barva černá RAL 9005 (C9), šedá RAL 7031 (C31), matná povrchová úprava, montáž s přesahem. Pro dostatečné množství je možné dodat také v jiných barvách.



ELESA Original design





Obr.1

**C9** RAL9005 **C31** RAL7031

### ECS.T

| Kód       | Označení   |
|-----------|------------|
| 29882-C9  | ECS.T2-C9  |
| 29882-C31 | ECS.T2-C31 |





M.1053-P-EP

| Kód   | Označení           | d2 | fmax.±1 | f1   | L   | d   | h    | h1 | h2   | l  | l1 max. | l2 | l3 | l4 | F1 [N]* | F1 [N]# | F2 [N]* | F2 [N]# | ⚖   |
|-------|--------------------|----|---------|------|-----|-----|------|----|------|----|---------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|-----|
| 36901 | M.1053 P/30-295-EP | 30 | 295     | 37.5 | 324 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 268     | 75 | 56 | 27 | 1850    | 3400    | 2500    | 4000    | 231 |
| 36911 | M.1053 P/30-345-EP | 30 | 345     | 37.5 | 374 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 318     | 75 | 56 | 27 | 1650    | 3150    | 2000    | 3300    | 249 |
| 36921 | M.1053 P/30-395-EP | 30 | 395     | 37.5 | 424 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 368     | 75 | 56 | 27 | 1450    | 2600    | 1900    | 3000    | 266 |
| 36931 | M.1053 P/30-495-EP | 30 | 495     | 37.5 | 524 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 468     | 75 | 56 | 27 | 1300    | 2000    | 1500    | 1900    | 301 |
| 36941 | M.1053 P/30-595-EP | 30 | 595     | 37.5 | 624 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 568     | 75 | 56 | 27 | 1100    | 1900    | 1200    | 1800    | 336 |
| 36951 | M.1053 P/30-695-EP | 30 | 695     | 37.5 | 724 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 668     | 75 | 56 | 27 | 1000    | 1600    | 1100    | 1500    | 371 |

M.1053-P-AN-BK

| Kód   | Označení              | d2 | fmax.±1 | f1   | L   | d   | h    | h1 | h2   | l  | l1 max. | l2 | l3 | l4 | F1 [N]* | F1 [N]# | F2 [N]* | F2 [N]# | ⚖   |
|-------|-----------------------|----|---------|------|-----|-----|------|----|------|----|---------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|-----|
| 36903 | M.1053 P/30-295-AN-BK | 30 | 295     | 37.5 | 324 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 268     | 75 | 56 | 27 | 1850    | 3400    | 2500    | 4000    | 231 |
| 36913 | M.1053 P/30-345-AN-BK | 30 | 345     | 37.5 | 374 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 318     | 75 | 56 | 27 | 1650    | 3150    | 2000    | 3300    | 249 |
| 36923 | M.1053 P/30-395-AN-BK | 30 | 395     | 37.5 | 424 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 368     | 75 | 56 | 27 | 1450    | 2600    | 1900    | 3000    | 266 |
| 36933 | M.1053 P/30-495-AN-BK | 30 | 495     | 37.5 | 524 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 468     | 75 | 56 | 27 | 1300    | 2000    | 1500    | 1900    | 301 |
| 36943 | M.1053 P/30-595-AN-BK | 30 | 595     | 37.5 | 624 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 568     | 75 | 56 | 27 | 1100    | 1900    | 1200    | 1800    | 336 |
| 36953 | M.1053 P/30-695-AN-BK | 30 | 695     | 37.5 | 724 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 668     | 75 | 56 | 27 | 1000    | 1600    | 1100    | 1500    | 371 |

M.1053-P-AN-GR

| Kód   | Označení              | d2 | fmax.±1 | f1   | L   | d   | h    | h1 | h2   | l  | l1 max. | l2 | l3 | l4 | F1 [N]* | F1 [N]# | F2 [N]* | F2 [N]# | ⚖   |
|-------|-----------------------|----|---------|------|-----|-----|------|----|------|----|---------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|-----|
| 36905 | M.1053 P/30-295-AN-GR | 30 | 295     | 37.5 | 324 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 268     | 75 | 56 | 27 | 1850    | 3400    | 2500    | 4000    | 231 |
| 36915 | M.1053 P/30-345-AN-GR | 30 | 345     | 37.5 | 374 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 318     | 75 | 56 | 27 | 1650    | 3150    | 2000    | 3300    | 249 |
| 36925 | M.1053 P/30-395-AN-GR | 30 | 395     | 37.5 | 424 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 368     | 75 | 56 | 27 | 1450    | 2600    | 1900    | 3000    | 266 |
| 36935 | M.1053 P/30-495-AN-GR | 30 | 495     | 37.5 | 524 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 468     | 75 | 56 | 27 | 1300    | 2000    | 1500    | 1900    | 301 |
| 36945 | M.1053 P/30-595-AN-GR | 30 | 595     | 37.5 | 624 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 568     | 75 | 56 | 27 | 1100    | 1900    | 1200    | 1800    | 336 |
| 36955 | M.1053 P/30-695-AN-GR | 30 | 695     | 37.5 | 724 | 8.5 | 68.5 | 50 | 17.5 | 42 | 668     | 75 | 56 | 27 | 1000    | 1600    | 1100    | 1500    | 371 |

\* Maximální provozní zatížení # Mez pevnosti v lomu.

