

A No. ST106 Multi Tool Power 3in1 / multi tool power 3in1

Heißdrahtschneider / LötKolben / Brennkolben in einem Gerät. Einfach Spitzen am Grundgerät umstecken und los geht's. Handlich und einfach zu bedienen. Durch die verschiedenen mitgelieferten Spitzen in vielen Bereichen einsetzbar. Schneiddrähte nur durch Einhängen einfach und leicht zu wechseln. Das Gerät wird mit vier herkömmlichen AA Mignon Zellen betrieben und ist somit auch bei größeren Aufgaben ein leistungsstarker Helfer. Funktionsanzeige durch integrierte LED.

Technische Daten:

6 VDC durch 4 Mignon Zellen AA (nicht im Lieferumfang enthalten), Heißdrahtschneider: max. Schnittstärke 70 mm / Ausladung 210 mm

Inhalt: 1 x Basisgerät 3in1, 1 x Lötspitze Bleistiftform „longlife“ mit Heizelement, 1 x Brennschmelze, 1 x Heißdrahtschneider mit 3 Schneiddrähten, 1 x Bedienungsanleitung

Foam cutter / soldering iron / pyrography pen, all in one tool. Simply switch the tip of the main unit and you can start working. Handy and easy to use. Applicable in different situations by means of the different tips. Cutting wires are easy to change just by hooking it up. A powerful aid in every situation since it is powered by four AA batteries. The function is indicated by a LED light.

Technical data: 6 Vdc by 4 batteries AA (not included) Foam cutter: max. cutting width 70 mm / max. cutting depth 210 mm.

Content: 1 x main unit 3in1, 1 x soldering tip „longlife“ pencil form with heating element, 1 x pyrography tip, 1 x foam cutter with 3 pcs. cutting wire, 1 x manual

B No. ST10620 BatterieLötKolben 4xAA / battery soldering iron 4xAA

Plug and Start System: Einfach Spitzen am Basisgerät umstecken und los geht's. Handlich und einfach zu bedienen. Sekundenschnelle Aufheizzeit durch das integrierte Heizelement. Durch die verschiedenen erhältlichen Spitzen in vielen Bereichen einsetzbar. Wird mit vier herkömmlichen AA Mignon Zellen betrieben. Funktionsanzeige durch LED.

Technische Daten: 6V durch 4 Mignon Zellen AA, max. Lötspitzentemperatur 430°C

Inhalt: Basisgerät, Lötspitze mit integriertem Heizelement „bleistiftform“ (ST10651), Bedienungsanleitung. Lieferung erfolgt ohne Batterien, 4 Stück x 1,5V Typ AA erforderlich!

Plug and Start System: Only swap the tip of the main unit and you are ready for work. Handy and easy to use. Ready within a few seconds as a result of the integrated heating element. Deployable in many situations due to it different available tips. Powered by four usual AA mignon batteries. Function indicated by a LED.

Technical data: 6V by 4 mignon batteries AA, max. soldering temperature 430°C.

Content: Main unit, soldering tip with integrated heating element, „pencil form“ ST10651), manual. Delivery without batteries; 4 pcs. mignon batteries (type AA) necessary!

C Zubehör für ST106 + ST10620 / spare parts für ST106 + ST10620

No. ST10682 Hartschaum Schneid- und Modellerspitze 100 mm lang

(Abb. B1)

Foam cutting and modeling tip 100 mm long

No. ST10680 Hartschaum Schneider 165 mm breit

(Abb. B2)

Foam cutter 165 mm wide

No. ST10651 Lötspitze Bleistiftform „longlife“ mit Heizelement

(Abb. B3)

Soldering tip „longlife“ pencil form with heating element

No. ST10652 Lötspitze Nadelform SMD „longlife“ mit Heizelement

(Abb. B4)

Soldering tip „longlife“ needle form SMD with heating element

No. ST10653 Lötspitze Meißelform „longlife“ mit Heizelement

(Abb. B5)

Soldering tip „longlife“ chisel form with heating element

No. ST10654 Brenn- und Modellerspitze

(Abb. B6)

Pyrography and modeling tip

No. ST10661 Heißschneid- und Modellerspitze (z.B. für Tauwerk)

(Abb. B7)

Hot cutting and modeling tip (e.g. for rope)

No. ST10672 Schablonenschneid- und Modellerspitze

(Abb. B8)

Stencil cutting and modeling tip

No. ST10681 Brenn- und Modellerspitze

(Abb. B9)

Pyrography and modeling tip

No. ST10659 Schneiddraht 5 Stück für Heißdrahtschneider schmal


(Abb. B10)

cutting wire 5 pcs. for foam cutter small

No. ST10679 Schneiddraht 5 Stück für Heißdrahtschneider breit 165 mm

(Abb. B11)

cutting wire 5 pcs. for foam cutter 165 mm wide



C Passendes Zubehör für ST106 + ST10620 / available spare parts for ST106 + ST10620

