




1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
Artikel Nr. Item no.		Beschreibung Description										Länge Length															
96042		NK SCHU-Kaltgeräte (E/F-C13) 2x90° 0150 sw NK 102										1500 ± 20 mm				Länge Length ± 20											
59568		NK SCHU-Kaltgeräte (E/F-C13) 2x90° 0180 sw NK 102										1800 ± 20 mm															
50080		NK SCHU-Kaltgeräte (E/F-C13) 2x90° 0200 sw NK 102										2000 ± 20 mm															
																											
																											
												Beidseitig abgewinkeltes Kaltgeräte-Anschlusskabel, Schwarz - Universell einsetzbares Stromkabel mit gewinkelter Kaltgerätebuchse und gewinkeltem Schutzkontaktstecker - zum Ersetzen eines gebrauchten Kaltgerätekabels Anschlüsse: Schutzkontaktstecker Hybrid (Typ E/F, CEE 7/7) 90° Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss) 90° Max. Strombelastbarkeit: 10 A Betriebsspannung: 250 V ~ Max. Leiterwiderstand: 26 Ω/km Leitungstypenkurzzeichen: H05-VV-F3G Innenleiter, Aderquerschnitt: 0,75 mm² Kabelmantel: Ø 6,5 ± 0.1 mm Betriebstemperatur: -15°C ~ +70°C Angled IEC Cord on Both Sides, Black - universal power cable with angled IEC socket and angled safety plug - to replace a used hot appliance cable Connections: safety plug hybrid (type E/F, CEE 7/7) 90° Device socket C13 (IEC connection) 90° Max. Current capacity: 10 A Operating voltage: 250 V ~ Max. Conductor Resistance: 26 Ω/km Cable type Designation: H05-VV-F3G Inner conductor cross-section: 0.75 mm² Cable jacket: Ø 6.5± 0.1 mm Operating temperature: -15°C ~ +70°C															
		Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung										Blatt							
		Datum		Name		gez.: 15.10.2024		ir		NK SCHU-Kaltgeräte (E/F-C13)										1							
						gepr.: 15.10.2024		ir		2x90° xxxx sw NK 102																	
						Norm:				Zeichnungs-Nr.:										von 1							
										50080, 59568, 96042																	
										Änderungen vorbehalten / Subject to change																	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	