

zamel

**CZUJNIK
TEMPERATURE**

NTS-01

exta

współpracuje z regulatorami temperatury
RTM-01 i RTM-20

montaż natynkowy

karta gwarancyjna

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24-miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub jego klientów a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.

zameL

ZAMEL Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27; tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamelcet.com

NTS-01 CZUJNIK TEMPERATURY natynkowy

Czujnik temperatury NTS-01 współpracuje z regulatorami temperatury RTM-01 i RTM-20 produkcji Zamel.

Przeznaczony jest do montażu natynkowego.

Czujników NTS-01 nie należy łączyć ze sobą równolegle ani szeregowo.

Element pomiarowy: NTC 10K 1%.

Zakres temperatury: od -10°C do 60°C.

T65* w powietrzu: 280 s.

Przekrój przewodu przyłączeniowego: 2 x (0,2 ÷ 1) mm².

Maksymalna długość przewodu przyłączeniowego: 50m.

Wymiary [mm]: 40 x 60 x 35.

*T65 - czas, w którym czujnik ogrzeje się do 65% zmiany temperatury środowiska, w którym czujnik jest umieszczony (bez wymuszonego przepływu powietrza).

IP20

PN-EN 60730-1

Masa netto wyrobu: 0,015 kg



Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Wzór zastrzeżony

© Zamel

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.zamelcet.com

CZUJNIK TEMPERATURY NTS-01

- czujnik temperatury NTS-01 współpracuje z regulatorami temperatury RTM-01 i RTM-20 produkcji Zamel.
- przeznaczony jest do montażu natynkowego (np. na ścianie - rys. 1)

DANE TECHNICZNE

Element pomiarowy: NTC 10K 1%.

Zakres temperaturowy: od -10°C do 60°C .

T65* w powietrzu: 280 s.

Przekrój przewodu przyłączeniowego: $2 \times (0,2 \div 1) \text{ mm}^2$.

Maksymalna długość przewodu przyłączeniowego: 50m.


Wymiary [mm]: $40 \times 60 \times 35$.

*T65 - czas, w którym czujnik ogrzeje się do 65% zmiany temperatury środowiska, w którym czujnik jest umieszczony (bez wymuszonego przepływu powietrza).


MONTAŻ

- zaciski czujnika należy połączyć za pomocą przewodu z odpowiednimi zaciskami pomiarowymi regulatora temperatury, zgodnie ze schematem podłączenia (rys. 2)
- nie należy montować czujnika w warunkach gdzie będzie narażony na duże zapylenie
- nie należy montować czujnika w bezpośredniej bliskości urządzeń grzewczych, ze względu na możliwość wykonywania błędnego pomiaru wartości temperatury
- należy zapewnić swobodną cyrkulację powietrza poprzez czujnik (rys. 3)


Charakterystyka działania



1



2



3

