

RJ45 male 0° / RJ45 male 0° shielded Ethernet

PVC 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1m

Nr art.: 7001-74301-8000100

Ciężar: 0.095

Kraj pochodzenia: DE

Oznaczenie modelu: MSRAL0-RA-8p4c800_1.0-S01

Ethernet CAT5

Męski prosty – męski prosty

RJ45 – RJ45, 8/4-piny

ekranowany





bez koszulek kablowych


Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza



Długość kabla	1 m
Typ montażu	pluggable
Family construction form	RJ45
Gender	male
Odejście kablowe	prosty
Materiał	PUR
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Typ montażu	pluggable
Family construction form	RJ45
Gender	male
Odejście kablowe	prosty
Materiał	PUR
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-6.1	27060307
ECLASS-7.0	27060307
ECLASS-8.0	27060307
ECLASS-9.0	27060307
ECLASS-10.1	27060307
ECLASS-11.1	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ETIM-5.0	EC002599
EAN	4048879752046
EAN	4048879752046
Jednostka pakowania	1
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444210
Kod taryfy celnej	85444210
Dane elektryczne Zasilanie	

Napięcie robocze DC maks.	60 V
---------------------------	------

Prąd roboczy na styk maks.	1,5 A
----------------------------	-------

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Parametry transmisji	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
----------------------	--

Szybkość transmisji danych maks.	100 MBit/s
----------------------------------	------------

Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet

Duplex	Full duplex
--------	-------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Znamionowy pik napięciowy	1 kV
---------------------------	------

Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	I
---	---

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Kontur do węża falistego	bez
--------------------------	-----

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Blokada materiału	PA
-------------------	----

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	85 °C
---------------------------	-------

Additional condition temperature range	depending on cable quality
--	----------------------------

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---

Norma produktu	according to IEC 60603-7 (RJ45)
----------------	---------------------------------

Installation | Cable

wire arrangement	pomarańcz, biały, żółty, niebieski
------------------	------------------------------------

Identyfikacja przewodu	800
------------------------	-----

Funkcja kabla	Dane
---------------	------

Kolor izolacji	zielony
----------------	---------

Type of Certificate	cURus
---------------------	-------

Amount stranding	1
------------------	---

Stranding	4 wires o Filler gwiazdzisty twisted
-----------	--------------------------------------

Ekran kabla (rodzaj)	Oplot miedziany, ocynowany
----------------------	----------------------------

Ekran kabla (osłona)	85 %
----------------------	------

Bandowanie	Foil
------------	------

Filler	tak
--------	-----

wire arrangement	pomarańcz, biały, żółty, niebieski
------------------	------------------------------------

Cable weight	73,7 g/m
--------------	----------

Materiał płaszcz	PVC
------------------	-----

Twardość krawędzi osłona	85 ± 5 Shore A
--------------------------	----------------

Bez składników (płaszcz)	bezołowiowe, Wolne od FCKW
--------------------------	----------------------------

Outer-diameter (jacket)	6,6 mm
-------------------------	--------

Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
-----------------------------------	-------

Materiał płaszcz wewnętrzny	FRNC
-----------------------------	------

Kolor (płaszcz wewnętrzny)	natural
----------------------------	---------

Materiał wire insulation	PE
--------------------------	----

Amount wires	4
--------------	---

Outer diameter insulation	1,53 mm
---------------------------	---------

Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
--	-------

Shore hardness wire insulation	55 ± 5 Shore D
--------------------------------	----------------

Ingredient freeness wire insulation	bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
-------------------------------------	---

Amount strands (wire)	7
Diameter of single wires	30 AWG
Conductor crossection (wire)	22 AWG
Material conductor wire	Skrętka miedziana, goła
Napięcie znamionowe AC maks.	60 V
Obciążalność prądowa (norma)	dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła	4,8 A
Characteristic impedance	100 $\Omega \pm 15\%$ @ 1 MHz
Electrical resistance line constant wire	55 Ω/km @ 20 °C
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)	1 kV @ 60 s
Pojemność elektryczna stała liniowa (przewód - przewód)	55000 pF/km
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz)	1 kV @ 60 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran)	1 kV @ 60 s
Rezystancja izolacji	2000 M $\Omega \times \text{km}$
Loop resistance	124 Ω/km
Temperatura robocza min. (stała)	-30 °C
Temperatura robocza maks. (stała)	80 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu)	-10 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu)	70 °C
Odporność na płomień	UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2
chemical resistance	dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę	dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance	dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania DIN EN 60811-404
Promień zgięcia (stały)	5 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu)	15 x Outer diameter
Liczba cykli gięcia (C-track)	2 Mio. @ 25 °C
Dystans (C-track)	5 m @ 25 °C
Prędkość ruchu (C-track)	3,3 m/s @ 25 °C