

Glasreiniger

Ein zuverlässiges Reinigungsmittel zur Pflege von Glasflächen. Dank seiner fortschrittlichen Formel entfernt unser Glasreiniger mühelos Fettflecken, Fingerabdrücke und Nikotinablagerungen, ohne Streifen oder Schlieren zu hinterlassen. Der neutrale pH-Wert (5,00–8,00) und die optimale Dichte ($0,98 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$) gewährleisten eine sichere Anwendung auf Glas, Metall und Kunststoff. Das Reinigungsmittel trocknet schnell und lässt sich leicht auftragen. Erhältlich in praktischen Varianten – als Flüssigkeit und Schaum – sorgt es für langanhaltende, makellose Sauberkeit auf Monitoren, Fenstern, Fernsehern, Haushaltsgeräten und Büroausstattung.

Produkteigenschaften:

- ✓ effektive Entfernung von Staub, Fett, Fingerabdrücken und Nikotinablagerungen,
- ✓ Hinterlässt keine Streifen oder Flecken,
- ✓ sicher für Oberflächen,
- ✓ schnelle Wirkung,
- ✓ vielfältige Applikationsformen.

Anwendung:

- ✓ Fernseher, Computermonitore,
- ✓ Kopierer, Scanner,
- ✓ Kühlschränke, Herde,
- ✓ Fenster und andere Glasoberflächen.



Physikochemische Eigenschaften

Aussehen	Schaum / Flüssigkeit*
Geruch	Charakteristisch
Farbe	Weiß / Farblos*
Dichte bei 20°C	$0,98 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
pH-Wert	5,00–8,00
Wasserlöslichkeit	Löslich
Explosive Eigenschaften	Extrem leicht entzündlich
Explosive Eigenschaften	Keine
Haltbarkeit	3 Jahre

*Daten betreffen in der Reihenfolge Schaum / Flüssigkeit

Kompatibilität:

Das Glasreinigungsmittel ist sicher für alle Glas-, Kunststoff- und Metalloberflächen. Seine Formel verhindert Schäden, Verfärbungen oder Streifenbildung, wodurch es ideal für empfindliche Oberflächen wie Monitore, Spiegel und Displays ist.

Applikationsmethoden	
Sprühflasche	Ja
Aerosolschaum	Ja
Kunststoffflasche	Ja

Gebrauchsanweisung:

Nur für gewerbliche Anwen. Vor der Verwendung sollten Sie das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig lesen.

Vor der Anwendung sicherstellen, dass elektrische Geräte ausgeschaltet sind. Bei der Flüssigversion das Produkt mit einer Sprühflasche oder direkt aus der Flasche auf ein Mikrofasertuch auftragen und die Oberfläche reinigen. Bei der Schaumversion das Produkt direkt auf das Tuch geben und sanft über die Glasfläche wischen, um Verunreinigungen zu entfernen. Oberfläche trocknen lassen – in kurzer Zeit wird sie makellos sauber sein.

Verpackung

Sprühflasche	250 ml (ART.AGT-189) - 12 St.*
Aerosol	300 ml (ART.AGT-167) - 12 St.* 400 ml (ART.AGT-169) - 12 St.*
Kunststoffflasche	1 l (ART.AGT-103) - 1 St.*

*Anzahl der Stücke in der Sammelverpackung

Lagerung:

In einem gut belüfteten, kühlen Raum aufbewahren. Von Kindern fernhalten. Vor Sonnenlicht und Temperaturen über 50°C schützen. Für eine angemessene Raumlüftung sorgen. Zündquellen, erhöhte Temperaturen, heiße Oberflächen und offenes Feuer meiden. Nicht über offenem Feuer oder glühendem Material versprühen. Von sämtlichen Wärme- und Feuerquellen fernhalten.

Technischer Support:

AG TermoPasty bietet technischen Support und beantwortet Fragen zu technischen Spezifikationen und zur Anwendung unserer Produkte. Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@termopasty.pl.

Hinweis:

Die in diesem Dokument präsentierten Daten entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und beschreiben die typischen Eigenschaften und Anwendungen des Produkts. Die Verantwortung für die Prüfung der Eignung dieses Produkts für spezifische Anwendungen liegt jedoch beim Benutzer. AG TermoPasty übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse der Anwendung des Produkts, da die Anwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.

