



TH020


PATENTED

CONNESSIONE CIRCOLARE COMPATTA. 2-3-5-6-(2+2)-(3+3) POLI.
COMPACT ROUND TERMINAL BLOCK. 2-3-5-6-(2+2)-(3+3) POLES.



TH020



5 - 6 - 2+2 - 3+3 poles



2 - 3 poles



Dimensioni in millimetri. Dimensions shown in millimetres.

Dati generali General data

Dati tecnici Technical data

N. poli	2	3	5	6	2+2	3+3	N. poles
Terminali	vite/perforazione screw/piercing						Terminals
Sezione cavo	max 4.0 mm ² (bussola cieca end barrier terminals) max 2.5 mm ² (bussola WP WP terminals) 0.5 mm ² - 1.5 mm ² (bussola a perforazione piercing clip terminals)						Cable section
Grado di protezione (IP)	IP00						Degree of protection (IP)
Corrente e tensione nominale	32A 450V (bussola cieca end barrier terminals) 24A 450V (bussola WP WP terminals) 17.5A 450V (bussola a perforazione piercing clip terminals)						Rated current and voltage
T marking	T125°C						T marking
Temperatura di funzionamento	-40°C to +125°C						Operating temperature
Indice di tracking	PTI 250						Tracking index

Materie prime Raw materials

Corpo plastico morsettiera	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C nero black - marrone brown	Terminal block housing
Bussole	ottone nichelato brass nickel plated	Contact screw terminals
Viti standard	M3 acciaio zincato passivato steel zinc plated	Piercing screws
Viti perforazione	M3 acciaio zincato ottonato steel zinc brass plated	Standard screws

Norme Standards

EN60998-1:2004
EN60998-2-1:2004

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.




TH020

PATENTED

CONNESSIONE CIRCOLARE COMPATTA. 2-3-5-6-(2+2)-(3+3) POLI.
COMPACT ROUND TERMINAL BLOCK. 2-3-5-6-(2+2)-(3+3) POLES.

TH020



Dimensioni in millimetri. Dimensions shown in millimetres.

Dati generali General data

Dati tecnici Technical data

N. poli	2	3	5	6	2+2	3+3	N. poles
Terminali	vite/perforazione screw/piercing						Terminals
Sezione cavo	max 4.0 mm ² (bussola cieca end barrier terminals) max 2.5 mm ² (bussola WP WP terminals) 0.5 mm ² - 1.5 mm ² (bussola a perforazione piercing clip terminals)						Cable section
Grado di protezione (IP)	IP00						Degree of protection (IP)
Corrente e tensione nominale	32A 450V (bussola cieca end barrier terminals) 24A 450V (bussola WP WP terminals) 17.5A 450V (bussola a perforazione piercing clip terminals)						Rated current and voltage
T marking	T125°C						T marking
Temperatura di funzionamento	-40°C to +125°C						Operating temperature
Indice di tracking	PTI 250						Tracking index

Materie prime Raw materials

Corpo plastico morsettiera	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C nero black - marrone brown	Terminal block housing
Bussole	ottone nichelato brass nickel plated	Contact screw terminals
Viti standard	M3 acciaio zincato passivato steel zinc plated	Piercing screws
Viti perforazione	M3 acciaio zincato ottonato steel zinc brass plated	Standard screws

Norme Standards

EN60998-1:2004
EN60998-2-1:2004

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.



TH020

PATENTED

CONNESSIONE CIRCOLARE COMPATTA. 2-3-5-6-(2+2)-(3+3) POLI.
COMPACT ROUND TERMINAL BLOCK. 2-3-5-6-(2+2)-(3+3) POLES.

Codice Order number

versione version	n. poli n. poles	bussola contact terminal	pz/imb pcs/box	codice order number
	2		400	THB.020.E1A
			400	THB.020.E3A
	3		400	THB.020.A1A
			400	THB.020.A3A
	5		400	THB.020.B1A
			400	THB.020.B3A
	6		400	THB.020.D1A
			400	THB.020.D3A
	2 + 2		400	THB.020.F2A
	3 + 3		400	THB.020.C2A
Le versioni sopra indicate sono disponibili con terminali a perforazione di isolante. The above versions are available with piercing clip terminal blocks.			400	THP.020.X1X
			400	THP.020.X2X

Note: Bussola cieca End barrier contact Bussola WP per sezione cavo WP contact for cable section < 1.0 mm² Bussola doppia Multiple contact
 Bussola a perforazione max 1.5 mm² Piercing clip terminals max 1.5 mm²

* Sono possibili personalizzazioni di prodotto e progetti su richieste specifiche. Contatta il Servizio Clienti.
Personalization and new custom products are possible. Please contact our Customer Service.

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.



TH020 PATENTED

CONNESSIONE CIRCOLARE COMPATTA. 2-3-5-6-(2+2)-(3+3) POLI.
COMPACT ROUND TERMINAL BLOCK. 2-3-5-6-(2+2)-(3+3) POLES.

TH020

Varianti Options

Colore Colour Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni. Contact our Customer Service for availability.

versione version	codice order number
☐ altri colori other colours	THX.020.XXX.CX

Kit di fornitura Purchasing kit

versione version	misure imballaggio box dimensions	contenuto contents	pz/imb pcs/box	codice order number
kit standard standard kit	C01 (290x187x146 mm)		400	THX.020.XXX
kit imbustato retail pack kit Consulta il catalogo Rivenditori. See the Retailers catalogue.	--		--	THX.020.XXX.R
versione speciale custom version	*	*	*	THX.020.XXX.K

Note: Le quantità minime ordinabili possono variare se acquistati con TEETUBE®.
Minimum order quantity can vary when purchased as an integral component of TEETUBE® articles.

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.



TH020

PATENTED

CONNESSIONE CIRCOLARE COMPATTA. 2-3-5-6-(2+2)-(3+3) POLI.
COMPACT ROUND TERMINAL BLOCK. 2-3-5-6-(2+2)-(3+3) POLES.

Varianti Options

Colore Colour Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni. *Contact our Customer Service for availability.*

versione version	misure imballaggio box dimensions	contenuto contents	pz/imb pcs/box	codice order number
☐ altri colori <i>other colours</i>				THX.020.XXX.CX
Kit di fornitura Purchasing kit				
kit standard <i>standard kit</i>	C01 (290x187x146 mm)		400	THX.020.XXX
kit imbustato <i>retail pack kit</i> Consulta il catalogo Rivenditori. <i>See the Retailers catalogue.</i>	--		--	THX.020.XXX.R
versione speciale <i>custom version</i>	*	*	*	THX.020.XXX.K

Note: Le quantità minime ordinabili possono variare se acquistati con TEETUBE®.
Minimum order quantity can vary when purchased as an integral component of TEETUBE® articles.




TH020

PATENTED

CONNESSIONE CIRCOLARE COMPATTA. 2-3-5-6-(2+2)-(3+3) POLI.
COMPACT ROUND TERMINAL BLOCK. 2-3-5-6-(2+2)-(3+3) POLES.

Caratteristiche e vantaggi *Features and benefits*



Dimensioni ridotte e sezione circolare: sono più compatte rispetto alle morsettiere tradizionali di pari polarità.
Compact design and circular section are more compact than conventional terminal blocks of same polarity.



Soluzioni modulari: morsettiere utilizzabile singolarmente o all'interno di giunti TEETUBE® per una connessione protetta.
Modular design can be used as stand-alone terminal block or installed into TEETUBE® products to achieve a waterproof connection.



Cablaggio rapido e intuitivo con morsettiere di facile installazione fino a 6 poli.
Quick and easy installation with intuitive wiring system up to 6 poles.




Inserti disponibili in versione:
B) cieca, C) lamella premi cavo, D) perforazione.
Metal inserts available:
B) wire-protection, C) end-barrier, D) piercing.



Riduzione dei tempi di installazione. Cablaggio veloce a perforazione di isolante: inserire il cavo senza spelare la guaina e avvitare la vite di colore oro.
Time saving installation. Piercing clip terminal block: insert the cable and tighten the gold colour screw without stripping the sheath.



Innovazione di prodotto. Cablaggio rapido di derivazioni 3+3 poli. Si evita di attorcigliare il trefolo.
Product innovation. Fast wiring of electrical derivations (3+3 poles). Avoid twisting the top of the wire.



Protezione dalla condensa con resina ad alto potere isolante, garantisce l'integrità degli apparecchi nel tempo.
Protection from moisture condensation with a special resin with excellent insulation capacity, ensures integrity of equipments over the time.