



LEERGEHÄUSE

# TG ABS 1212-9-to



## TG ABS 1212-9-to

### Leergehäuse

#### CUSTOMIZABLE

124 x 122 x 85 mm

Artikelnummer: 10150501

Leergehäuse, Kasten: ABS, lichtgrau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, mit Schnellverschluss, mit Deckelverliersicherung

IP67  
IP66

IK07



690V  
AC

1000V  
DC



## Technische Daten

### Abmessungen

|            |        |
|------------|--------|
| Breite:    | 124 mm |
| Länge:     | 122 mm |
| Höhe:      | 85 mm  |
| Innenhöhe: | 69 mm  |

### Werkstoff:

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Kasten:         | ABS, grau ähnlich RAL 7035       |
| Deckel:         | Polycarbonat, transparent        |
| Dichtung:       | Polyurethan                      |
| Deckelschraube: | Edelstahl V2A, Schnellverschluss |

## Zubehör

DAE M12 - Druckausgleichelement

LFR - Stufenbohrer

NS 35-108 - Normschiene

TG ABL - Aussenbefestigungslaschens.

TG DVS-42 - Deckelverliersicherung

TG ISS - Innenscharnier-Set

TG MPI-1212 - Montageplatte

TG MPS-1212 - Montageplatte

TG PST1 - Plombierset

TS 15-108 - Normschiene



## LEERGEHÄUSE

# TG ABS 1212-9-to

### Weitere Eigenschaften

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schutzart:                       | IP66/IP67 - nach<br>EN60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Schlagfestigkeit:                | IK07 nach DIN EN<br>5012 / VDE 0470<br>Teil 100 |
| Schutzklasse:                    | II - Schutzisoliert<br>nach VDE 0106            |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V                                           |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V                                          |
| Schwermetallfrei:                | Ja                                              |
| PVC-frei:                        | Ja                                              |
| Silikonfrei:                     | Ja                                              |
| Leitungseinführungen:            | Nein                                            |
| Brennverhalten nach UL 94:       | HB nach UL94                                    |
| Brennverhalten nach VDE:         | 650°C nach VDE<br>0471/ EN 60695                |
| Witterungsbeständigkeit:         | Nein                                            |
| Drehmoment der Deckelschraube:   | 1.5 N m                                         |

### Umgebungsbedingungen

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemp. (minimal):                         | -25 °C |
| Umgebungstemp. (maximal):                         | 40 °C  |
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                      | 35 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C<br>(kurzfristig): | 95%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:                  | 50%    |