

SCHÜTZINGER - mit Sicherheit!





vorderes Einsteckfenster 6,5 mm x 4 mm hinteres Einsteckfenster 8,0 mm x 4 mm

Einbau-Schnelldruckklemme

- vollisolierter Einbau

Best.-Nr. ESD 498 / .. (Farbe)


- Kontaktteile **vernickelt**

Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)Frontplattenstärke 0,8 mm - 7 mm

Farben: siehe Tabelle

raibeii.

Montagebohrung





Funktionsbeschreibung:

Durch Druck auf den Kopf der Klemme lassen sich Drähte und Litzen zwischen die federnden Backen klemmen.

Jede Klemme hat 2 Einsteckfenster. Die Fenstergrößen sind 6,5 mm x 4 mm und 8 mm x 4 mm. Eine kräftige Druckfeder gewährleistet guten Kontakt. Die Druckkraft der Druckfeder beträgt ca. 19 N. Die Schnell-Druck-Klemmen eignen sich besonders zum schnellen Anklemmen und Prüfen von Seriengeräten.

Allgemeine Angaben			Technische Daten				
BestNr.	Anzugsdrehmoment der Muttern	lieferbare Farben	O _{Urch} Gangs _i	Bernessung, vidersiand	Bennessi Spanning	tings tron	Noefally. Achoreich
L 1757 /(Farbe) Kontaktteile vernickelt	85 Ncm	schwarz rot	FSH 2,8x0,5 oder Löten		30 V _{AC} 60 V _{DC}	5 A	- 25 °C + 70 °C
ESD 498 /(Farbe) Kontaktteile vernickelt	120 Ncm	schwarz rot	FSH 6,3x0,8 oder Löten	< 3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	16 A	- 25 °C + 90 °C

andere Farben und Druckfederkräfte für ESD 498 / .. (Farbe) auf Anfrage