

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, unkomplizierte EMV-Erweiterung mit Schneidkanten und sichtbarer, großflächiger Schirmkontaktierung, einfache Demontage

Info

Innovative EMV-Erweiterung für SKINTOP® ST(R)-M Kunststoff-Kabelverschraubungen.
Die weltweit erste, patentierte, aktive EMV-Gegenmutter!



Temperaturbeständig



Störsignale



Spannung



Sicherheit

Nutzen

Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
Schneidkanten durchschneiden beim Anziehen die isolierende Schicht des Gehäuses oder Schaltschranks und gewährleisten dadurch einen optimalen Kontakt
Einfache Demontage
Sichtbare, großflächige Schirmkontaktierung
Unkompliziert und sicher

Anwendungsgebiete

Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts, oder bei Leitungen mit Cu-Wellenmantel
Für EMV-Kontaktierung bei Durchgangsbohrungen
Schaltschrankbau
Automatisierungssysteme
Förder- und Transportanlagen

Letzte Änderung (18.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Achtung:

Einbaumaße und
Anzugsdrehmomente
siehe T21

Es gelten die SKINTOP® ST-M Drehmomente

Zertifizierungen:

UL in Vorbereitung

Material:

Körper: Messing, vernickelt

EMV-Bürste: Messing

Temperaturbereich:

dynamisch: -20 °C bis +100 °C

Abhängig von der Kombination der verwendeten
Kabelverschraubung

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.



SKINTOP® BRUSH ADD-ON

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Mindest-Ø über Geflecht mm	SW mm	Gewindelänge D mm
54110839	M 12 x 1,5	4	24	10
54110840	M 16 x 1,5	4	24	10
54110841	M 20 x 1,5	4	24	10
54110842	M 25 x 1,5	5	30	10
54110843	M 32 x 1,5	6	39	12
54110844	M 40 x 1,5	10	47	12
54110845	M 50 x 1,5	12	56	12
54110846	M 63 x 1,5	16	63	12

Letzte Änderung (18.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16