


Größe / Size	SW	ϕA	B
PG7	15	16,6	2,8
PG9	18	20	2,8
PG11	21	23,5	3
PG13,5	23	25,5	3
PG16	26	29	3
PG21	32	35,5	3,5
PG29	41	45	3,5
PG36	51	56	5
PG42	60	65	5
PG48	64	69	5,5

Hinweis / Note:

Schlüsselweite nach DIN 475 Reihe 1
Wrench size acc. to DIN 475 series 1

PG Gewinde nach DIN 40430
PG thread acc. to DIN 40430

Temperaturbereich: -70°C bis $+100^{\circ}\text{C}$
Temperatur range: -70°C up to $+100^{\circ}\text{C}$

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to change without notice!

Toleranzen / tolerances:				Werkstoff / material: Messing vernickelt			Oberfläche / surface		Gewicht / weight:		Volumen / volume:		Farbe / color:			
				Bearb. edited	Datum / date 26.02.2013	Name / name T. Schenk	Geprüft checked	Datum / date 26.02.2013	Name / name D. Müller		Maßangaben in dimension units mm					
Projektion / projection :			Maßstab / scale: 2:1 (PG21)			Benennung / name: SKINDICHT SM PG DATEN U. MONTAGEBLATT SKINDICHT SM PG TECHNICAL DATA SHEET										
01	510000001156			03.02.2017 maau1	07.02.2017 damu1	 U.I. Lapp GmbH LAPP GROUP			Zeichnungs-Nr. / drawing no.: DM52003490DE_EN				Blatt sheet: 1/1	Dok. Art doc. typ. LDM		
Ind. vs	Änderungs-Nr. change number			Datum / date Bearb./edited Gepr./check.		Ersatz für / substitute for: DM52003490-00DE_EN									DIN A 4	