

DREHSTROMMOTOR DREHZAHLSSTELLER IM METALLGEHÄUSE

A3RW





Spartrafo - Drehzahlsteller 400V dienen der Regulierung des Luftstromes in dreiphasigen Belueftungs-, Heiz-, und Klimaanlage und ist für spannungsregelbare Motoren bestimmt. Schutzart IP21, max. Umgebungstemperatur 25°C, Isolationsklasse B. Gefertigt gem. EN 61558-2-13.

Strom SEC: 1,5A - 14A

Spannung PRI: 3 x 400V, 50/60 Hz

Spannung SEC: 5-stufige Regulierung (400, 240, 190, 145, 95)



Typ	Upri [V]	Strom [A]	Regulierungsstufen Ur[V]					Abmessungen [mm] AxBxCxDxE	Gewicht [kg]
			1	2	3	4	5		
A3RW 1,5/IP21	3 x 400	1,5	95	145	190	240	400	215x135x250x200x190	10
A3RW 2,0/IP21	3 x 400	2	95	145	190	240	400	215x135x250x200x190	11,7
A3RW 4,0/IP21	3 x 400	4	95	145	190	240	400	315x185x300x300x190	15
A3RW 5,0/IP21	3 x 400	5	95	145	190	240	400	315x185x300x300x190	18
A3RW 7,0/IP21	3 x 400	7	95	145	190	240	400	315x185x300x300x190	21
A3RW 10,0/IP21	3 x 400	10	95	145	190	240	400	415x215x300x400x190	31
A3RW 14,0/IP21	3 x 400	14	95	145	190	240	400	415x215x300x400x190	38

Standard Trafovarianten. Technische Änderungen vorbehalten.

