

SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, Reduzierung, ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen mit kleinerem Anschlussgewinde als vorhandene Gewindebohrungen



Stecker mit Standardgehäuse



Sicherheit



Platzbedarf

Nutzen

Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen

Anwendungsgebiete

Maschinen
Geräte
Gehäuse

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

SKINDICHT® MR-M

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Auf Anfrage:

auch mit O-Ring montiert lieferbar

Material:

Messing, vernickelt

Temperaturbereich:

-60°C bis +200°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.



LAPP KABEL

Produktinformation

SKINDICHT® MR-M

Artikelnummer	Gewinde außen M1	Gewinde innen M2
SKINDICHT® MR-M		
52104310	16 x 1,5	12 x 1,5
52104311	20 x 1,5	12 x 1,5
52104312	20 x 1,5	16 x 1,5
52104313	25 x 1,5	16 x 1,5
52104314	25 x 1,5	20 x 1,5
52104315	32 x 1,5	20 x 1,5
52104316	32 x 1,5	25 x 1,5
52104317	40 x 1,5	25 x 1,5
52104318	40 x 1,5	32 x 1,5
52104319	50 x 1,5	32 x 1,5
52104320	50 x 1,5	40 x 1,5
52104321	63 x 1,5	40 x 1,5
52104322	63 x 1,5	50 x 1,5
52006575	72 x 2	63 x 1,5
SKINDICHT® MR-M unvernickelt		
52006579	80 x 2	75 x 1,5

Letzte Änderung (22.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16