


Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions



Technische Daten / Technical data:

Induktivität / Inductance

Laststrom / Load current

leer : 2,1 mH±15% (1V/1kHz)
(Messgerät: Fluke PM 6306, R=100 Ohm)
2,1A : 2,5 mH±15%

Betriebsart / Mode

Isolierklasse / Insulation class

max. Umgebungstemperatur / Environmental temperature

Aufbau nach / According to VDE 0570


EN 61558-2-20

70°C


RoHS/REACH konform

Leerstifte / Blank pins: 2,4,5,7,8,9,10

Raster/Grid:
Anschlußstifte/Neerpin side



Anschlussschema/Scheme:



Kennzeichnung/Identification:
Tempondruck/Peel printing

**BVD EI 382 0004**

HAHN
Umwelt
L-Werte

to 70°C/F
250V 50-60Hz
2,5mH 2,1A

①

1-6

⊕

01	29.01.2015	Indukt.c:2,22±15% (2V/1kHz),neu:2,1±15% (1V/1kHz)	W/pH		
					
HAHN GmbH & Co. KG					
Drossel		BVD EI 382 0004			
Maße ohne Toleranzangabe ±0,3/Dimensions without tolerances ±0,3mm Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/Is not liable to the changing service					
Erstellt:	15.09.2014	Beurteilt:	Kunde		
Geprüft:	15.09.2014	Schleierth	OK:		
Mitbest:		Z.Nr.:		9829	
Typ:	EI 38/13,6	-offen-	bestell-nr.:		
F:\QAD\QAD\TRAF-O-BVD-offen\BVD-EI-38\382\0000\BVD-EI-382-0004-Serie					