






Zugentlastung nach DIN IEC 62444, Ausführung A
Schutzart: IP 68 – 5bar, IP 69
Dichteinsatz: Elastomer
Temperatur: Dynamisch –20°C bis +100°C
Statisch –40°C bis +100°C

Tensile strength in acc. to DIN IEC 62444, Performance A
Protection class: IP 68 – 10bar, IP 69
Seal: Elastomer halogenfree
Temperature range: Dynamic –20°C up to +100°C
Statical –40°C up to +100°C

Typ / Type	Gewinde / Thread (M)	SW	Ø A	C		D	Ø F	Artikel-Nr. / Part No.	
				min.	max.			RAL 7001	RAL 9005
Skintop® STR-M16 ISO	M16x1,5	19	21,1	33	40	12	2–6	5301 7110	5301 7310
Skintop® STR-M20 ISO	M20x1,5	24	26,5	36	44	13	4–9	5301 7130	5301 7330
Skintop® STR-M25 ISO	M25x1,5	27	29,5	38	47	13	6–12	5301 7140	5301 7340

Technische Änderungen vorbehalten
technical subject to change without notice

Pos.		Menge / <i>quantum</i>		Benennung / <i>discription</i>		Zeichnungsnummer / <i>drawing No.</i>						
1		1		Zwischenstutzen / <i>gland body</i>		BS89/1548-x						
2		1		Hutmutter / <i>cup nut</i>		BS90/1639-x; BS90/1547-x						
3		1		Dichtring / <i>seal</i>		BS91/1785-x						
Toleranzen / <i>tolerances:</i>				Werkstoff / <i>material:</i>		Oberfläche / <i>surface</i>		Gewicht / <i>weight:</i>	Volumen / <i>volume:</i>	Farbe / <i>color:</i>		
				Bearb. <i>edited</i>	Datum/ <i>date</i> 27.07.2016	Name/ <i>name</i> T. Schenk	Geprüft <i>checked</i>	Datum / <i>date</i> 27.07.2016	Name / <i>name</i> D.Müller	Maßangaben in <i>dimension units</i> mm		
Projektion / <i>projection :</i> 		Maßstab / <i>scale:</i> 2:1 (M20)		Benennung / <i>name:</i> SKINTOP STR-M ISO DATEN U. MONTAGEBLATT SKINTOP STR-M ISO TECHNICAL DATA SHEET								
01	510000000833	28.09.2016 damu1	28.09.2016 DAMU1	 U.I. Lapp GmbH		Zeichnungs-Nr. / <i>drawing no:</i> DM53017110DE_EN			Blatt <i>sheet:</i> 1/1	Dok. Art. <i>doc. type</i> LDM		
Ind. vs	Änderungs-Nr. <i>change number</i>	Datum / <i>date</i> Bearb./ <i>edited</i> Gepr./ <i>check.</i>		Ersatz für / <i>substitute for:</i> DM53017110DE_EN Vs.00							DIN A 3	