

3M™ Scotch® Super 35

Opis

Najwyższej klasy taśma z PCW o grubości 0,18 mm występująca w odmianach barwnych. Dostępne kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski, brązowy, szary, biały, pomarańczowy, fioletowy. Do zastosowań jako bezpośrednia izolacja do 600 V oraz do oznaczania faz, wszelkiego rodzaju znakowania barwnego lub jako materiał identyfikacyjny. Taśma zachowuje się stabilnie w szerokim zakresie temperatur. Jest odporna na wilgoć, korozję, zasady i kwasy. Posiada bardzo dobre właściwości klejące i nie traci koloru pod wpływem czynników atmosferycznych, dzięki czemu idealnie nadaje się do nadawania trwałych oznaczeń.

Właściwości produktu



Cecha	Jednostka	3M™ Scotch® Super 35
Dostępne rozmiary	[mm x m]	19x20
Kolor		niebieski, brązowy, szary, zielony, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, biały, żółty
Nośnik/materiał	[°C]	PCW
Nominalna grubość	[mm]	0,18
Wytrzymałość na rozciąganie	[N/mm]	17
Siła zrywająca	[N/10mm]	30
Wydłużenie przy zerwaniu	[%]	225
Przyczepność do płyty stalowej	[N/10mm]	2,2
Przyczepność do siebie	[N/10mm]	2,2
Wytrzymałość dielektryczna	[kV/mm]	50
Rezystywność skrośna	[Ω x cm]	10 ¹²
Temperatura pracy ciągłej	[°C]	+90
Minimalna temperatura podczas nawijania	[°C]	-10
Oddziaływanie korozyjne		A 1,4
Palność		Bu 1

Więcej informacji o produktach na www.3m.pl

