



Geraeteausschnitt appliance cut-out




Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung
(Grat gegenueber Bestueckungsseite)
*recommended cut-out for snap- in fixing
(edge oppside to snap- in direction)*

Wanddicke X wallthickness	Ausschnittlaenge Y cut-out length Y	Ausschnittlaenge Z cut-out length Z
0.75 to/bis 2	30.2 -0.1	22 +0.2



"Die in unseren Unterlagen angegebene IP- Schutzart nach DIN EN 61058-1 bezieht sich auf die Betätigungsseite des Schalters mit montierter Schutzkappe. Die Abdichtung zwischen Schalter mit Schutzkappe und Kundengerät, sowie die Prüfung auf Dichtheit an dieser Stelle hat durch den Kunden zu erfolgen. Beschädigte Schutzkappen müssen sofort ausgetauscht werden."


"The IP- protection mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch with assembled protection cap. The sealing between switch with assembled protection cap on customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Damaged protection caps have to be replaced immediately."



VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

- © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
- © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

PVC blau transparent
PVC blue transparent



Anspritzgrat, Verzug, Fließlinien, Einschuesse bedingt moeglich

Ohne UV-Stabilisator

Kaeltebruch ab -44°C

Schutzart IP 64 nach DIN EN 61058-1

*injector burr, distortion, flowlines, inclusions limited possible
without UV-stabilisator
cold break below -44°C
protection class IP 64 acc. to DIN EN 61058-1*

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS COMPANY		Pause COPY		Blatt SHEET 01		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 203.201.011	Index																							
		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN A4					Maßstab SCALE 2:1																						
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		<table><tr><td></td><td>Laengen LENGTH</td><td>Radien RADII</td></tr><tr><td>0-6</td><td>± 0.2</td><td>±</td></tr><tr><td>>6-15</td><td>± 0.4</td><td>±</td></tr><tr><td>>15-30</td><td>± 0.4</td><td>±</td></tr><tr><td>>30-70</td><td>± 0.6</td><td>±</td></tr><tr><td>>70-120</td><td>±</td><td rowspan="2">± 10%</td></tr><tr><td>>120-200</td><td>±</td></tr></table>			Laengen LENGTH	Radien RADII	0-6	± 0.2	±	>6-15	± 0.4	±	>15-30	± 0.4	±	>30-70	± 0.6	±	>70-120	±	± 10%	>120-200	±	<table><tr><td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30 mm</td></tr></table>		0	10	20	30 mm
	Laengen LENGTH	Radien RADII																															
0-6	± 0.2	±																															
>6-15	± 0.4	±																															
>15-30	± 0.4	±																															
>30-70	± 0.6	±																															
>70-120	±	± 10%																															
>120-200	±																																
0	10	20	30 mm																														
c	77500	06.03.12	Mut	g		CAD Medusa		Z																									
b	52039	12.06.07	vor	f		gez./DRAWN BY 15.07.03 vor		MARQUARDT																									
a	36502	08.09.03	vor	e		gepr./CHECKED BY mej																											
				d		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zng.gL.Nr.vom 30.07.87																											
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim																									