

CATIA V5	Revision level Indice Aenderungsstand <table><tr><td> Drawing Dessin Zeichnung </td><td> Part Pièce Solid </td></tr><tr><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td></tr></table>		Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid	1	-	2	0	Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung <table><tr><td>Zeichnung nach Group Standard geaendert und Rahmen neu</td></tr><tr><td>Toleranzen erweitert; Farbe entfaellt; Solid zugefuegt; T50R-PA46 war T50RHR; Rahmen neu</td></tr></table>		Zeichnung nach Group Standard geaendert und Rahmen neu	Toleranzen erweitert; Farbe entfaellt; Solid zugefuegt; T50R-PA46 war T50RHR; Rahmen neu	Changed Modifié Geaendert <table><tr><td>Vill.</td></tr><tr><td>Langeloh</td></tr></table>	Vill.	Langeloh	Date Datum <table><tr><td>25.06.02</td></tr><tr><td>10.08.07</td></tr></table>	25.06.02	10.08.07	Approved Approuvé Geprueft <table><tr><td>bma</td></tr><tr><td>Schiwek</td></tr></table>	bma	Schiwek	Date Datum <table><tr><td>25.06.02</td></tr><tr><td>10.08.07</td></tr></table>	25.06.02	10.08.07
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid																							
1	-																							
2	0																							
Zeichnung nach Group Standard geaendert und Rahmen neu																								
Toleranzen erweitert; Farbe entfaellt; Solid zugefuegt; T50R-PA46 war T50RHR; Rahmen neu																								
Vill.																								
Langeloh																								
25.06.02																								
10.08.07																								
bma																								
Schiwek																								
25.06.02																								
10.08.07																								
Intended For Welded Screw Ø Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø																								
Tensile Force Tension mini.de serrage Schlaufenzugkraft 225 N																								
Hole Size Trou Ø Loch Ø																								
Panel Thickness Epaisseur Support Blechdicke																								
Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø 1.5 - 50 mm																								
Material Matière Werkstoff PA 4.6 ②																								
Tolerances Dimension without tolerances details to: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben nach: DIN 16901 / 140	The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANNTYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANNTYTON.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet Mi. 08.09.95	Approved Approuvé Par Geprueft Suck 08.09.95	Scale Echelle Maszstab 1:1		Project Number Numéro de projet Projektnummer																		
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION		Manchester Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228 Trappes Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60 Tornesch Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400		HellermannTyton				Title Titre Benennung Kabelbinder T50R-PA46 Cable tie T50R-PA46 ②																
				Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr 14.1228		Format D.Size A4 Sheet Page Blatt 1 / 1																		