




PG 1	PG 2	ϕ A	SW	C	D	E	ϕ F	Artikel-Nr. Part no.
11	7	24	22	16	9	15,5	10	5173 0010
13,5	7	27	24	17	10	15,5	10	5202 5100
16	9	29	27	17	10	15,5	13	5202 5110
21	11	36	33	19	12	15,5	16	5202 5120
21	13,5	36	33	19	12	15,5	18	5173 0040
29	13,5	45	42	19	12	15,5	18	5202 5130
29	16	45	42	19	12	15,5	20	5173 0050
36	16	59	53	21	14	15,5	20	5202 5140
36	21	59	53	21	14	15,5	26	5202 5150
36	29	59	53	21	14	15,5	35	5202 5050
42	21	67	60	21	14	15,5	26	5202 5160
42	29	67	60	21	14	15,5	35	5202 5170
42	36	67	60	21	14	15,5	44	5202 5060
48	29	73	65	22	15	15,5	35	5202 5180
48	36	73	65	22	15	15,5	44	5202 5190
48	42	73	65	22	15	15,5	51	5202 5070

Lieferant: 169003

Darstellung entspricht PG1 / PG 2 = 16/9
Design is equivalent to PG1 / PG 2 = 16/9
Andere Größen können gestaltlich abweichen!
Other sizes may different!

Toleranzen / tolerances: DIN 160901-140(B)				Werkstoff / material:		Oberfläche / surface		Gewicht / weight:	Volumen / volume:	Farbe / color: RAL	
Projektion / projection: 	Maßstab / scale: 2:1 (PG16/9)	Benennung / name: SKINDICHT KU PG DATEN U. MONTAGEBLATT SKINDICHT KU PG TECHNICAL DATA SHEET		Bearb. edited	Datum / date 08.09.1996	Name / name Klaus	Geprüft checked	Datum / date 18.06.2007	Name / name	Maßangaben in dimension units mm	
				Zeichnungs-Nr. / drawing no.: DM51730010DE_EN		Blatt sheet: 1/1		Dok. Art doc. type LDM		DIN A 4	
01	510000000107	21.9.2015 maju2	30.09.2015 Charcenko	U.I. Lapp GmbH		Ersatz für / substitute for: DM51730010DE_EN vs.00					
Ind. vs	Änderungs-Nr. change number	Datum / date	Bearb./edited	Gepr./check.							