


Stehlager mit geteiltem Gehäuse und geteilter Kalotte: ESTM-GT...-GT



Bestellschlüssel

Typ	Größe [mm]	Version
-----	------------	---------

E ST M -GT 16 - GT

Maßreihe E	Stehlager	metrisch	geteiltes Gehäuse	Innen-Ø	geteilte Kalotte
------------	-----------	----------	-------------------	---------	------------------



Material:

Gehäuse: RN33 ► Seite 1498

Kalotte: iglidur® J ► Seite 141

- Zeit sparen bei Montage und Demontage
- Geringer Bauraum und geringes Gewicht
- Hohe Steifigkeit und Dauerfestigkeit
- Kalotte aus iglidur® J für geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal für den Außeneinsatz
- Maßreihe E in Anlehnung an DIN ISO 12240
- Adapter erhältlich ► Zubehör, Seite 781

Technische Daten

Art.-Nr.	max. statische radiale Zugbelastung		max. statische radiale Druckbelastung		max. Anzugs-moment in der Befestigung	Gewicht [g]
	kurzzeitig	langzeitig	kurzzeitig	langzeitig		
	[N]	[N]	[N]	[N]		
ESTM-GT16-GT	2.500	1.250	8.500	4.250	4,5	18,0
ESTM-GT20-GT	5.000	2.500	11.000	5.750	4,5	28,0
ESTM-GT25-GT	5.000	2.500	18.500	9.250	10,5	52,0
ESTM-GT30-GT	5.000	2.500	16.500	8.250	10,5	84,0

Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	d1 E10	d2	d3	h	h1	h2	a	m	C1	B	R1	max. Kippwinkel
ESTM-GT16-GT	16,0	6,6	10,6	34,0	17,0	6,4	50,0	37,0	13,0	13,0	6,5	22°
ESTM-GT20-GT	20,0	9,0	14,0	40,0	20,0	8,6	62,0	46,0	16,0	16,0	8,0	22°
ESTM-GT25-GT	25,0	9,0	14,0	48,0	24,0	8,6	72,0	54,0	18,0	20,0	9,0	22°
ESTM-GT30-GT	30,0	11,0	17,0	56,0	28,0	10,6	86,0	64,0	22,0	22,0	11,0	22°