





PG1	PG2	C	D	K	ØF	ØA	zul. Abw. admissible deviation	Artikel Nr. Part no.
13,5	9	11	8	3	13,9	25,5	+0,3	51730020
16	9	12	9	3	13,9	28	+0,3	51730025
16	11	12	9	3	17,3	28	+0,3	51730030
21	13,5	13	10	3	19,1	34,5	+0,3	51730035
21	16	13	10	3	21,2	34,5	+0,3	51730090
29	21	13	10	3	26,8	44,5	+0,4	51730100
36	29	14	11	3	35,5	56,5	+0,5	51730110

Toleranzen / tolerances: DIN 160901-140(B)				Werkstoff / material:		Oberfläche / surface		Gewicht / weight:		Volumen / volume:		Farbe / color: RAL	
				Bearb. edited	Datum / date 26.09.1995	Name / name Auner	Geprüft checked	Datum / date	Name / name		Maßangaben in dimension units		mm
Projektion / projection :		Maßstab / scale: 1:1 (PG16/11)		Benennung / name: SKINDICHT KUK PG DATEN U. MONTAGEBLATT SKINDICHT KUK PG TECHNICAL DATA SHEET									
01	510000000107	21.9.2015 maju2	30.09.2015 Charcenko	 U.I. Lapp GmbH		Zeichnungs-Nr. / drawing no: DM51730020DE_EN						Blatt sheet: 1/1	Dok. Art doc. typ. LDM
Ind. vs	Änderungs-Nr. change number	Datum / date Bearb./edited		Gepr./check.		Ersatz für / substitute for: DM51730020DE_EN vs.00						DIN A 4	