

Komplettes Gehäuse mit Kugelpapfen,
Innengewinde: GFMS-...-IG



Bestellschlüssel


Typ	Größe [mm]	Version	Optionen
-----	------------	---------	----------

GF S M - 06 - IG

Gelenk-Flanschlager	4-Loch	metrisch	Innen-Ø	Innengewinde
---------------------	--------	----------	---------	--------------

Kugelpapfen
ohne =
Kugelpapfen
aus verzinktem
Stahl
ES =
Kugelpapfen
aus Edelstahl⁽²⁸⁾

- Wartungsfrei und korrosionsbeständig
- Einfache Verbindung – einfache Montage
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern




Material:

Gehäuse: igumid G ► Seite 1496

Kugelpapfen: verzinkter Stahl und Edelstahl⁽²⁸⁾

► Zubehör, Seite 778



Prüfrichtung der
Belastungswerte

Technische Daten

Art.-Nr.	maximale statische Zugbelastung		maximale statische Druckbelastung		Gewicht
	kurzzeitig	langzeitig	kurzzeitig	langzeitig	
	[N]	[N]	[N]	[N]	[g]
GFMS-06-IG	150	75	350	175	16,4
GFMS-08-IG	250	125	750	375	34,0
GFMS-10-IG	140	70	1.200	600	61,1

Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	d2	m	h	Ag	A1	I6	N	S1	maximaler Kippwinkel
GFMS-06-IG	M6	17,0	25,0	29,0	4,5	11,0	3,2	SW11	32°
GFMS-08-IG	M8	22,0	33,0	36,0	5,5	12,0	4,3	SW14	40°
GFMS-10-IG	M10	26,0	38,0	43,5	6,5	16,0	5,3	SW17	34°

²⁸⁾ Kugelpapfen aus Edelstahl auf Anfrage lieferbar.