


Komplettes Gehäuse mit Kugelzapfen,
Außengewinde: GFSM-...-AG



- Wartungsfrei und korrosionsbeständig
- Einfache Verbindung – einfache Montage
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern



Bestellschlüssel

Typ	Größe [mm]	Version	Optionen
GF S M - 06 - AG			
Gelenk-Flanschlager	4-Loch	metrisch	Innen-Ø
			Außengewinde


Kugelzapfen
ohne =
Kugelzapfen aus
Kunststoff
MS =
Kugelzapfen aus
verzinkter Stahl¹⁹⁾
ES =
Kugelzapfen aus
Edelstahl²⁸⁾



Material:

Gehäuse: igumid G ► Seite 1496

Kugelzapfen: Kunststoff, verzinkter Stahl und
Edelstahl²⁸⁾ ► Zubehör, Seite 779



Technische Daten

Art.-Nr.	maximale statische Zugbelastung		maximale statische Druckbelastung		Gewicht
	kurzzeitig [N]	langzeitig [N]	kurzzeitig [N]	langzeitig [N]	
GFSM-06-AG	150	75	350	175	10,6
GFSM-08-AG	250	125	750	375	23,1
GFSM-10-AG	140	70	1.200	600	41,2

Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	d2	m	h	Ag	A1	l6	N	S1	maximaler Kippwinkel
GFSM-06-AG	M6	17,0	25,0	29,0	4,5	10,5	3,2	SW8	32°
GFSM-08-AG	M8	22,0	33,0	36,0	5,5	13,5	4,3	SW11	34°
GFSM-10-AG	M10	26,0	38,0	43,5	6,5	16,0	5,3	SW13	40°

¹⁹⁾ Alternative mit verzinktem Stahlzapfen nur mit Rechtsgewinde verfügbar. Bestellbeispiel: GFSM-06 AG MS

²⁸⁾ Kugelzapfen aus Edelstahl auf Anfrage lieferbar.