LAPP GROUP	**DATENBLATT**	52104310
	SKINDICHT® MR-M	gültig ab : 05.12.2017

Die SKINDICHT® MR-M Reduzierungen ermöglichen den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Außengewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen an Maschinen, Geräten und Gehäusen.

Technische Merkmale:

Material	Messing, vernickelt (Außengewinde M16x1,5 bis M72x2)
	Messing, unvernickelt (Außengewinde M80x2)
Außengewinde	M16x1,5 bis M80x2 nach EN 60423
Innengewinde	M12x1,5 bis M75x1,5 nach EN 60423
Temperaturbereich	-60°C bis +200°C

Norm-Referenzen:

CE

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.



Außen Gewinde M1	Innen Gewinde M2	Durchmesser Ø A mm	Höhe C mm	Höhe D mm	Art. Nr.
M16x1,5	M12x1,5	20	8,5	6	52104310
M20x1,5	M12x1,5	24	9	6,5	52104311
M20x1,5	M16x1,5	24	9	6,5	52104312
M25x1,5	M16x1,5	30	10	7	52104313
M25x1,5	M20x1,5	30	10	7	52104314
M32x1,5	M20x1,5	37	11,5	8	52104315
M32x1,5	M25x1,5	37	11,5	8	52104316
M40x1,5	M25x1,5	46	12,5	9	52104317
M40x1,5	M32x1,5	46	12,5	9	52104318
M50x1,5	M32x1,5	56	14	10	52104319
M50x1,5	M40x1,5	56	14	10	52104320
M63x1,5	M40x1,5	68	14	10	52104321
M63x1,5	M50x1,5	68	14	10	52104322
M72x2	M63x1,5	78	19	12	52006575
M80x2	M75x1,5	86	19	12	52006579