


Flanschlager mit 4 Befestigungslöchern und geteiltem Gehäuse: KFSM GT




- Vormontierte Anlieferung
- Variante mit Einsteckfüßen
- Schmutzunempfindlich
- Geringes Gewicht
- Geringer Bauraum
- Für hohe statische Lasten
- Hohe Steifigkeit und Dauerfestigkeit
- Lebensdauer berechenbar
- Wartungsfreier Trockenlauf
- Befestigung: mit Fuß M10
ohne Fuß M12

Bestellschlüssel

Typ	Größe [mm]	Optionen
K F S M-GT-	35	A
Maßreihe K	Flanschlager	4-Loch
	metrisch	geteiltes Gehäuse
	Innen-Ø	optional mit Fuß

i Material:
Gehäuse: RN33 ► Seite 1498
Kalotte: iglidur® J ► Seite 141



Beispiel: KFSM-GT-40-A

Technische Daten

Art.-Nr.	maximale zulässige radiale Belastung		maximale zulässige axiale Belastung		Gewicht [g]
	kurzzeitig [N]	langzeitig [N]	kurzzeitig [N]	langzeitig [N]	
KFSM-GT-35 ²³⁾	5.000	2.500	4.500	2.250	183,5
KFSM-GT-40	5.000	2.500	4.500	2.250	161,6
KFSM-GT-45 ²³⁾	6.000	3.000	5.000	2.500	294,6
KFSM-GT-50	6.000	3.000	5.000	2.500	260,1

Maximales Anziehdrehmoment zur Befestigung: 30 Nm

Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	d1 E10	dn	d3	dk	A1	A2	B	m	h	N	maximaler Kippwinkel
KFSM-GT-35 ²³⁾	35,0	59,0	26,0	66,0	30,0	45,0	48,5	66,0	92,0	13,5	24°
KFSM-GT-40	40,0	59,0	26,0	66,0	30,0	45,0	48,5	66,0	92,0	13,5	24°
KFSM-GT-45 ²³⁾	45,0	72,0	26,0	82,0	40,0	60,0	60,0	78,0	104,0	13,5	24°
KFSM-GT-50	50,0	72,0	26,0	82,0	40,0	60,0	60,0	78,0	104,0	13,5	24°

Für KFSM mit Distanzstücken bitte den Index "A" an die Bestellnummer anfügen. Beispiel: KFSM-GT-50-A

²³⁾ Durchmesser reduziert mittels eines iglidur® J Gleitlagers