



EKL .. VSG

EKL 1BEF2 VSG



		Technische Daten	
Nennspannung		450 V	
Nennquerschnitt	EKL 1BE	0,5 – 6 mm ² starre Leiter	
	Abisolierlänge	5,5 – 6,5 mm	
	EKL 2E	0,5 – 10 mm ² starre Leiter	
	Abisolierlänge	7,5 – 8,5 mm	
Max. Umgebungstemperatur		T110	
Material	Isolierteil	PA 66	
	Einsätze	Messing chromatiert	
	Schrauben	EKL 1BE Stahl chromatiert M3	
		EKL 2E Stahl chromatiert M3,5	

EKL 2EF3,5 VSG



		IEC Ratings	
Nominal voltage		450 V	
Nominal clamping area	EKL 1BE	0.5 – 6 mm ² rigid wires	
	Wire stripping length	5.5 – 6.5 mm	
	EKL 2E	0.5 – 10 mm ² rigid wires	
	Wire stripping length	7.5 – 8.5 mm	
Max. ambient temperature		T110	
Material	Terminal housing	PA 66	
	Inserts	Galvanized brass	
	Screws	EKL 1BE galvanized steel M3	
		EKL 2E galvanized steel M3.5	

EKL	F	VSG	Polzahl Number of poles	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Type Box type	Breite Width A in mm
EKL 1BE	F2	VSG	2 POL	88966807	2000	4,7	0	16,4
EKL 2E	F3,5	VSG	2 POL	88712944	1200	7,5	0	18,7

Prüfzeichen | Approvals

EKL 1BE 0,8 × 4,0 | 0,5 Nm
EKL 2E 0,8 × 4,5 | 0,8 Nm

Typenschlüssel	
EKL	Vorschaltgeräteklemme – schraubbar
F	Zusatzbezeichnung für Klemmenfuß in mm
VSG	Ausführung mit horizontaler Befestigungsausnehmung für Vorschaltgeräte
PA	Polyamid

Code index	
EKL	Screw terminal block for ballasts
F	Additional code for raised base in mm
VSG	Variation with horizontal fixation hole for ballasts
PA	Polyamide