



1. Opis produktu

Silny środek czyszczący i odtłuszczający do części mechanicznych. Odtłuszcza i usuwa olej, smar, wosk, brud i inne zanieczyszczenia, które powodują awarie. Szybko odparowuje przyspieszając rozruch i minimalizując przestoje urządzeń. Nie pozostawia osadów.



2. Właściwości

- Atakuje zaschnięte pozostałości i przebija się przez brud. Szybko penetruje pod osady.
- Nie pozostawia osadów.
- Nie korozyjny.
- Szybkie odparowanie aby zminimalizować czas przestojów.
- Bezpieczny na wszystkich powierzchniach metalowych, nie płami.
- Bezpieczny dla większości gum, plastików i powłok. Zrobić próbę przed użyciem na delikatnych lub naprężonych materiałach.
- Wygodny zawór 360° (do góry dnem) dla aerozoli.
- Wysokiej czystości gaz pędny CO₂, dający 95% aktywnego produktu w puszcze.

3. Zastosowania

- Części mechaniczne.
- Narzędzia pneumatyczne.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

1/1





- Sprężarki.
- Urządzenia transportowe.
- Otwarte mechanizmy napędowe.
- Liny stalowe.
- Łańcuchy.
- Łożyska.


4. Sposób użycia

- Dla wszystkich klas oleju napędowego.
- Odpowiedni dla mineralnych półsyntetycznych i syntetycznych olejów silnikowych.
- Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji.
- Sprawdzić przed użyciem na delikatnych materiałach.
- Nie stosować na delikatne urządzenia elektroniczne.
- Nie stosować na urządzenia pod napięciem.
- Pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym uruchomieniem.
- Suszyć w temperaturze pokojowej.
- Powtórzyć w razie potrzeby.
- W razie potrzeby powtórnie zabezpieczyć lub nasmarować.
- **Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31 z poprawkami dostępna jest dla wszystkich produktów CRC.**

5. Dane techniczne (bez gazu pędnego)

	Aerazol	luzem
NSF registration	111201 cat. A8, K1	132248 cat. A8, K1
Wygląd	Ciecz.	Ciecz.
Kolor	Bezbarwny.	Bezbarwny.
Zapach	Słodki eteropodobny.	Słodki eteropodobny.
Gęstość	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).
Gęstość oparów	4 (@ 20°C).	4 (@ 20°C).
Temperatura zapłonu	25 °C (Tygiel zamknięty)	25 °C (Tygiel zamknięty)
Temperatura samozapłonu	> 200 °C	> 200 °C
Współczynnik parowania	19 (Eter=1)	19 (Eter=1)
Lepkość	0.76 mPa.s (@ 20°C).	0.76 mPa.s (@ 20°C).





Karta techniczna Industrial Degreaser

Referencja: 10113

Surface tension active product	23 mN/m	23 mN/m
Kauri Butanol value active product	>150	> 150

6. Opakowania

Aerazol	12x500 ML	Ref. : 10321
luzem	20 L	Ref. : 10326
	200 L	Ref. : 30452
	2x5 L	Ref. : 10325

Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji. Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogły ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmiany składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: www.crcind.com. Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.

Wersja CRC_GREEN-INDUSTRIAL_DEGREASER-20131003

Data



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com



3/1