

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Z/N3660 h/I TAŚMA ZRYWALNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	
Nośnik	folia poliestrowa
Klej	od strony otwartej linera-akryl modyfikowany od strony linera-kauczuk syntetyczny
Liner	biały papier silikonowany
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	
Grubość bez linera	0,17 [mm]
Przyczepność strona otwarta/zakryta	7-10 [N/25mm]/ ≥ 20 [N/25 mm]
Wartość siły ścinającej	1000 [g/625 mm ²]
Temperatura aplikacji	+5°C do +30°C
Odporność temperaturowa	-20°C do +70°C
Kondensacja – odporność na wodę	wysoka
Odporność na starzenie	ograniczona
Odporność na plastyfikatory	ograniczona
Przechowywanie (chronić przed UV)	temperatura pokojowa (+23°C)
ROZMIAR	
Długość	50[m]
Szerokość	Wg specyfikacji klienta [mm]

Obszar zastosowań

Szeroki zakres wiązania, pozwala na wykorzystanie przy projektach renowacyjnych, na targach i wystawach. Produkt nie jest dopuszczony do aplikacji na kamieniu i powierzchni drewna twardego, widoczne zmiany mogą wystąpić po wykończeniu powierzchni.

Opis produktu

Cienka folia z nośnikiem posiada dobre cechy mechaniczne i w związku z tym dzieli układ kleju. W otwartej stronie folii, umieszczony jest materiał klejący odporny na rozpuszczalniki i starzenie poliakrylanu, z wysoką początkową siłą klejenia i dużą chłonnością, przez przewidziany okres wiązania. Na zakrytej stronie, stosowana jest folia samoprzylepna z syntetycznego kauczuku, z doskonałą wydajnością na trudnych nawierzchniach.

Powyższe informacje techniczne są prezentowane w oparciu o uśrednione badania laboratoryjne i nie mogą być używane jako wiążące dane techniczne do celów projektowych, nie należy ich traktować jako podstawy udzielania gwarancji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o zastosowaniu produktu oraz za jej montaż. Przed zastosowaniem zaleca się dokonanie własnej oceny produktu uwzględniając rodzaj łączonego materiału, stan jego powierzchni oraz warunki aplikacji.