


GNIAZDO STAŁE NA NISKIE NAPIĘCIE / WALL SOCKET LOW VOLTAGE


	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	79	79	79	79
B	112	117	120	128	128	131
C	110	110	117	127	127	130
G	85	94	102	102	102	110
H	58	58	62	62	62	62
J	80	80	85	85	85	85
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Weight (g)	220	228	250	271	290	314

**ZASTOSOWANE DYREKTYWY /
DIRECTIVE APLLIED**

 Dyrektywa 2006/95/CE - 7/1988
 REBT 2002: Niskie Napięcie
 Directive 2006/95/CE – 7/1998
 REBT 2002: Low Tension Norm.

**STOPIEŃ OCHRONY /
DEGREE OF PROTECTION**

IP44

**ODPORNOŚĆ NA UDARY /
IMPACT RESISTANCE**

IK07

**TEST ROŻŻARZONEGO DRUTU
GLOW WIRE**

 Części czynne / Actice parts: 850 °C
 Inne części / Other parts: 650 °C

**STABILNOŚĆ WYMIARÓW /
DIMENSIONAL STABILITY**

- 25 °C + 85 ° C

**CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA /
ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

 Bieguny / Poles: 3P+T(E)
 Prąd / Current: 16 A
 Napięcie / Voltage: 380 ÷ 415 V
 Godzina / Time: 6 H
 Częstotliwość / Frequency: 50 / 60 Hz

**NORMA ZHARMONIZOWANA /
HARMONIZED STANDARD APPLIED**

EN 60309-1; EN 60309-2