



DIN 7513 B
450 HV

BN 1013
Gewinde- Schneidschrauben

Form B, mit Zylinderkopf und Schlitz, metrisch

Stahl einsatzgehärtet 450 HV

verzinkt-blau


ISO 4042

 Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.


Anwendung: Leichtmetall, Buntmetall, Aluminium Druckguss, Zink Druckguss, Grauguss

Article#	d ₁	d ₂ max.	k	n	t min.	Bohr-Ø H11	L
1380621	M2,5	4,5	1,6	0,6	0,7	2,2	6
1380648							8
1380699	M3	5,5	2	0,8	0,85	2,7	6
1380710							10
1380729							12
1380737							16
1380753							25
1380796	M4	7	2,6	1,2	1,1	3,6	10
1380818							12
1380834							20
1380842							25
1380877	M5	8,5	3,3	1,2	1,3	4,5	10
1380966	M6	10	3,9	1,6	1,6	5,5	16