







Pos. Marchietto



Sez. A-A




Sez. B-B



Sez. C-C

- 01 Particolare secondo Specifica Tecnica INARCA a codice STP0110.0630.0000
 - 02 Accoppiabile con linguetta 6.3x0.8 DIN 46244
 - 03 Sezione di aggraffatura rame: 1 - 2.5 mmq
Diametro guaina : 2.5 - 4 mm
- Aggraffabile con miniapplicatore frontale:
AT750210101S PER ACCIAIO REGOLAZIONE ROTANTE A SCATTI



COMMESSA N.		TOLLERANZE GENERALI		Angolari		Spigoli non quotati		Grado di lav.o rugosità		 Connecting energy. Energia in connessione marca app. - Vigilanza (PS) tag																									
DISEGNO N. PL11344		MATERIALE																																	
PROGETTO		TRAT.TERMICI																																	
SCALA		FINITURA																																	
QUANTITA'		TOLLER. LINEARI		Dimensioni		fino a 3		> 3 a 6		> 6 a 10		> 10 a 18		> 18 a 30		> 30 a 50		> 50 a 80		> 80 a 120		> 120 a 180		> 180 a 250		> 250 a 315		> 315 a 400		> 400 a 500		RED. COPPO	DT. 25/03/1999		
mm INCH   		ISO J13				±		0.03		0.04		0.05		0.06		0.07		0.08		0.1		0.11		0.13		0.15		0.16		0.18		0.2		APP. TONIOLO	DT. 06/03/2012
						±		0.07		0.09		0.11		0.14		0.17		0.2		0.23		0.27		0.32		0.36		0.4		0.45		0.5		RIL. TONIOLO	DT. 06/03/2012
						±		-		-		0.75		0.9		1.05		1.25		1.5		1.75		2		2.3		2.6		2.85		3.15		PUB.	DT.
NOME		TERM.FEMM.DIR.6,3X0,8 1-2,5																																	
QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' INARCA PADOVA ITALY. IL SUO CONTENUTO E' RISERVATO E PROTETTO A TERMINE DI LEGGE CON DIVIETO DI RIPRODUZIONE E DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE A TERZI SENZA ESPlicita AUTORIZZAZIONE																																			

2	0211344401	Steel	gal Ni
1	0211344121	Steel	pre-Ni
POS	CODICE	MATERIALE	FINITURA