

Korki gwintowane

Stal/stal nierdzewna, z gwintem stożkowym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez mikro-hermetyzacji
- Typ **GPC**: z mikro-hermetyzacją

Wersja ze stali ST

- Testowane ultradźwiękowo
- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Wersja ze stali nierdzewnej AISI 303 NI

Gwint powlekany GPC

Precote 5 (patrz strona A25)

INFORMACJE


Korki gwintowane DIN 906 służą do zaślepiania otworów z cylindrycznym gwintem wewnętrznym.

Szczelność połączenia gwintowanego zależy od ciśnienia, temperatury i dopasowania materiałów. Wersja GPC z gwintem powlekany, zapewnia wyższy stopień bezpieczeństwa.

Oficjalna norma DIN 906 zawiera także rozmiary: M33x2; M38x1.5; M39x2; M52x1.5; M52x2; M56x2 i M60x2.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



*Uzupełnić oznaczenie korka gwintowanego o typ

A	GPC
bez mikro-hermetyzacji	z mikro-hermetyzacją

DIN 906

Oznaczenie	d	h	s	⚖
DIN 906-ST-M6x1-*	M 6 x 1	6	3	2
DIN 906-ST-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2
DIN 906-ST-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	3
DIN 906-ST-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	6
DIN 906-ST-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	8
DIN 906-ST-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	10
DIN 906-ST-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	14
DIN 906-ST-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	17
DIN 906-ST-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	22
DIN 906-ST-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	30
DIN 906-ST-M26x1,5-*	M 26 x 1.5	12	12	37
DIN 906-ST-M30x1,5-*	M 30 x 1.5	12	17	45
DIN 906-ST-M36x1,5-*	M 36 x 1.5	15	19	86
DIN 906-ST-M42x1,5-*	M 42 x 1.5	18	22	142
DIN 906-ST-M45x1,5-*	M 45 x 1.5	18	22	163
DIN 906-ST-M48x1,5-*	M 48 x 1.5	20	24	210
DIN 906-ST-R1/8-*	R 1/8	8	5	3
DIN 906-ST-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-ST-R3/8-*	R 3/8	10	8	12
DIN 906-ST-R1/2-*	R 1/2	10	10	19
DIN 906-ST-R3/4-*	R 3/4	12	12	37
DIN 906-ST-R1-*	R 1	12	17	57
DIN 906-ST-R1 1/4-*	R 1 1/4	18	22	133
DIN 906-ST-R1 1/2-*	R 1 1/2	20	24	200

Waga dla typu A

*Uzupełnić oznaczenie korka gwintowanego o typ

A	GPC
bez mikro-hermetyzacji	z mikro-hermetyzacją

DIN 906-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d	h	s	⚖
DIN 906-NI-M6x1-*	M 6 x 1	6	3	2
DIN 906-NI-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2
DIN 906-NI-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	4
DIN 906-NI-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	6
DIN 906-NI-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	9
DIN 906-NI-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	11
DIN 906-NI-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	15
DIN 906-NI-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	19
DIN 906-NI-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	23
DIN 906-NI-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	33
DIN 906-NI-R1/8-*	R 1/8	8	5	3
DIN 906-NI-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-NI-R3/8-*	R 3/8	10	8	12
DIN 906-NI-R1/2-*	R 1/2	10	10	18
DIN 906-NI-R3/4-*	R 3/4	12	12	39
DIN 906-NI-R1-*	R 1	12	17	63

Waga dla typu A