







Sicherheits-Winkeleinbaubuchse

- Winkeleinbaubuchse für Leiterplattenmontage
- Steckanschluss Ø 4 mm

- Best.-Nr. SWEB 6656 Au / ..(Farbe)**
- Kontaktteile **vergoldet**
 - Isolierenteil PA 6 (Polyamid) UL94 - V2
 - **Farben** siehe Tabelle

Lochbild für Leiterplatten-Layout




Safety angled socket

- angled safety socket for fixture on PCB
- socket Ø 4 mm

- Order No. SWEB 6656 Au / ..(colour)**
- contact parts **gold-plated**
 - insulation PA 6 (Polyamid) UL94 - V2
 - **colours** see table

hole pattern for PCB layout



Sicherheits-Aufbaubuchse

- zum Einbauen in Frontplatten bis 6 mm Dicke
- Befestigung mittels einer Schlitzmutter M12 x 0,75 und einer Federscheibe
- Montagebohrung Ø 12,1 mm

- Best.-Nr. SAB 6922 Ni / ..(Farbe)**
- Kontaktteile **vernickelt**
 - Gewindeanschluss M4
 - Isolierenteil PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2
 - Befestigungsmutter (Schlitzmutter) M12 x 0,75
 - **Farben** siehe Tabelle

- Best.-Nr. SAB 6922 Au / ..(Farbe)**
- wie oben, jedoch
 - Kontaktteile **vergoldet**
 - **Farben** siehe Tabelle

Safety threaded socket

- for fixture in panels up to 6 mm thick
- fixed by: slotted nut M12 x 0,75 and spring washer
- hole Ø 12.1 mm

- Order No. SAB 6922 Ni / ..(colour)**
- contact parts **nickel-plated**
 - terminal M4
 - insulation PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2
 - fixed by nut (slotted nut) M12 x 0.75
 - **colours** see table

- Order No. SAB 6922 Au / ..(colour)**
- as above
 - contact parts **gold-plated**
 - **colours** see table

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	SWEB 6656 Au / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet	SAB 6922 Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
		SAB 6922 Au / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett, grüngelb

Technische Daten

Anschluss	Leiterplatte	M4
Durchgangswiderstand ⁴⁾	10 mΩ	7 mΩ / 5 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT III	
Bemessungsstrom ²⁾	24 A	32 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	-	45 Ncm

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Kontaktoberfläche

General information

Order No. ¹⁾	SWEB 6656 Au / ..(colour) contact parts gold-plated	SAB 6922 Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated
		SAB 6922 Au / ..(colour) contact parts gold-plated
colours ¹⁾	black, red, blue, yellow, green	black, red, blue, yellow, green, brown, white, purple, green-yellow

Technical data

terminal	PCB	M4
transition resistance ⁴⁾	10 mΩ	7 mΩ / 5 mΩ
rated voltage ²⁾	1000 V CAT III	
rated current ²⁾	24 A	32 A
operating temperature	from -25 °C to +80 °C	
max. torque fastening nut	-	45 Ncm

¹⁾ oother contact platings, colours and terminals on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on contact plating