




DIN 7983 C

~ISO 7051

450 HV

Norme abrogée



BN 996

Vis à tôle à tête fraisée bombée

avec empreinte cruciforme Phillips forme H et à bout pointu forme C

Acier cémenté trempé 450 HV

zingué-bleu

- ~UNI 6956 AB
- ~ČSN 021239



ISO 4042

Éléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

Article#	d ₁	d ₂ max.	f~	k~		m~	L
1377426	ST 2,2	4,3	0,7	1,3	1	2,8	6,5
1377434							9,5
1377442							13
1031775	ST 2,9	5,5	0,9	1,7	1	3,4	6,5
1377450							9,5
1377469							13
1377477							16
1377485							19
1377493							22
1377507							25
1377515	ST 3,5	6,8	1,2	2,1	2	4,6	9,5
1377523							13
1377531							16
1377558							19
1377566							22
1377574							25
1377582							32
1377590							38
1377604	(ST 3,9)	7,5	1,3	2,3	2	4,7	9,5
1377612							13
1377620							16
1377639							19
1377647							22
1377655							25
1377663	ST 4,2	8,1	1,4	2,5	2	4,9	9,5
1377671							13

Article#	d ₁	d ₂ max.	f~	k~		m~	L
1377698	ST 4,2	8,1	1,4	2,5	2	4,9	16
1377701							19
1377728							22
1377736							25
1377744							32
1377752							38
1377760							45
1377779							50
1377787	ST 4,8	9,5	1,5	3	2	5,4	13
1377795							16
1377809							19
1377817							22
1377825							25
1377833							32
1377841							38
1377868							45
1377876							50