



BN 1014

Zylinder-Schneidschrauben Typ 1

mit Bleischraubengewinde und Schlitz

Stahl einsatzgehärtet 450 HV

verzinkt-blau



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.



[3D Cadenas](#)

Loch-Ø: Annäherungswerte; die endgültigen Loch-Ø sind durch Versuche zu ermitteln.

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	n	t min.	Ø - Ø	L
1381016	ST 2,2	4,2	1,35	0,6	0,55	1,8	6,5
1381024							9,5
1381032							13
1381059	ST 2,9	5,6	1,75	0,8	0,75	2,5	6,5
1381075							13
1398962							22
1381105							25
1381113	ST 3,5	6,9	2,1	1	0,95	3	6,5
1381121							9,5
1381156							16
1381164							19
1381180	ST 3,9	7,5	2,25	1	1,05	3,5	6,5
1381199							9,5
1381245	ST 4,2	8,2	2,45	1,2	1,15	3,8	13
1399012							22
1381261							25
1381296	ST 4,8	9,5	2,8	1,2	1,35	4,3	13
1381334	ST 5,5	10,8	3,2	1,6	1,55	5	13