




EAN:	4013288208231	Abmessung:	132x78x15 mm
Teilenr:	05023369001	Gewicht:	27 g
Artikel-Nr:	467 TORX® HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels
- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug

Quergriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Mit Haltefunktion zum sicheren Halt der TORX® Schraube auf dem Werkzeug. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_400_quergriff_467_torx_hf.html

Wera - 467 TORX® HF
05023369001 - 4013288208231

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ergonomischer 2-Komponenten Quergriff



Der ergonomisch geformte 2-Komponenten Quergriff sorgt mit Fingergriffmulden und angenehmer Oberfläche für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten.

Das TORX® HF Profil




Das TORX® Profil mit dem Wera HF Feature (HF = Haltefunktion) hält durch eine optimierte Abtriebsgeometrie und die dadurch entstehende Klemmkraft TORX® Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze. Ideal bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. tiefliegenden Sacklochverbindungen.

Zweiter Schenkel



Der seitlich aus dem Griff austretende zusätzliche kurze Schenkel ermöglicht die Übertragung extrem hoher Drehmomente, indem der lange Schenkel als Hebel eingesetzt wird.

Hohe Drehmomente



Durch die Armhaltung, bei der die Klingenachse in Verlängerung der Unterarmachse geführt wird, sind besonders hohe Drehmomente erreichbar.

Korrosionsschutz und Passgenauigkeit



Durch die spezielle Oberflächenvergütung erhalten die Klingen einen hohen Korrosionsschutz. Gleichzeitig ist die optimale Passgenauigkeit in der Schraube gewährleistet.

Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_400_quergriff_467_torx_hf.html

Wera - 467 TORX® HF
05023369001 - 4013288208231

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 400 Quergriff

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
		mm	mm	mm	mm	inch	mm
05023367001	TX 6	100	12	32	65	4	3,0
05023368001	TX 7	100	12	32	65	4	3,0
05023369001	TX 8	100	12	32	65	4	3,5
05023370001	TX 9	100	12	32	65	4	3,5
05023371001	TX 10	100	12	32	65	4	4,0
05023372001	TX 15	100	15	38	77	4	4,0
05023373001	TX 20	100	15	38	77	4	4,5
05023374001	TX 20	200	15	38	77	8	4,5
05023375001	TX 25	100	15	38	77	4	5,0
05023376001	TX 25	200	15	38	77	8	5,0
05023377001	TX 27	200	20	49	99	8	6,0
05023378001	TX 30	200	20	49	99	8	6,0
05023379001	TX 40	200	20	49	99	8	8,0
05023380001	TX 45	200	20	49	99	8	9,0

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_400_quergriff_467_torx_hf.html

Wera - 467 TORX® HF
 05023369001 - 4013288208231

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de