



|                    |                           |                       |               |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288214614             | <b>Abmessung:</b>     | 195x133x75 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05057482001               | <b>Gewicht:</b>       | 751 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | Kraftform Kompakt Turbo 1 | <b>Ursprungsland:</b> | CZ            |
|                    |                           | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030      |



- Vervierfacht rein mechanisch die Schraubgeschwindigkeit insbesondere bei metrischen Gewinden (ohne Akku)
- Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck
- Das fixierbare Planetengetriebe ermöglicht kraftvolles Verschrauben und einfaches Feinjustieren
- Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl (maximales Drehmoment 14 Nm)
- 1/4" Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Griff des Schraubendrehers integriert erhöht es die Arbeitsgeschwindigkeit insbesondere bei metrischen Gewinden deutlich. Der Kraftform Turbo beschleunigt das Schrauben auf rein mechanische Weise. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich bei ansteigenden Drehmomenten oder zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment. Die robuste Ausführung aus Stahl ist wartungsfrei und sorgt für ein langes Produktleben. Durch den Rapidaptor Bithalter kann der Kraftform Turbo mit allen herkömmlichen 1/4"-Sechskant-Bits für die verschiedensten Schraubprofile eingesetzt werden. Die Bits können aufgrund der Rapidaptor-Funktion direkt eingesetzt und durch Nach-vorne-Schieben der Hülse einfach entnommen werden – alles auch mit nur einer Hand.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_1.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1  
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Satz-Inhalt:



#### 826 T Kraftform Turbo

05057480001 1 x 1/4" x 146 mm




#### 855/4 Z PZ

05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm  
05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm  
05060043001 1 x PZ 3 x 89 mm



#### 840/4 Z Hex-Plus

05059630001 1 x 3 x 89 mm  
05059631001 1 x 4 x 89 mm  
05059632001 1 x 5 x 89 mm  
05059633001 1 x 6 x 89 mm



#### K120

11990177 1 x 70 x 50 mm



#### 851/4 Z PH

05059760001 1 x PH 1 x 89 mm  
05059775001 1 x PH 2 x 89 mm  
05059795001 1 x PH 3 x 89 mm



#### 867/4 Z TORX®


05060186001 1 x TX 10 x 89 mm  
05060187001 1 x TX 15 x 89 mm  
05060188001 1 x TX 20 x 89 mm  
05060189001 1 x TX 25 x 89 mm  
05060191001 1 x TX 30 x 89 mm



#### 800/4 Z

05059480001 1 x 0,8 x 4 x 89 mm  
05059488001 1 x 1 x 5,5 x 89 mm  
05059490001 1 x 1,2 x 6,5 x 89 mm

### Schneller schrauben



Die Konstruktion des Kraftform Turbo ermöglicht eine Vervierfachung der Geschwindigkeit bei der Handverschraubung insbesondere bei metrischen Gewinden auf rein mechanische Weise – ohne Strom!

### Mit und ohne Turbo



Die Turbo-Funktion kann bei Bedarf durch einfachen Knopfdruck aktiviert werden. Die Abschaltung empfiehlt sich bei ansteigenden Drehmomenten oder zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment.

### Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl



Die robuste Ausführung aus Stahl ist wartungsfrei und sorgt für ein langes Produktleben.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_1.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1  
05057482001 - 4013288214614


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Das Griff/Wechselklingen-System




Durch den Rapidaptor Bithalter kann der Kraftform Turbo mit allen herkömmlichen 1/4"-Bits eingesetzt werden.

### Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

### Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

### Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_1.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1  
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)