


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

4 3 2 1



Zusammenstellung auf M-C146 10NOXX XXX 1 - SB
Complete drawing see M-C146 10NOXX XXX 1 - SB

- | | | | |
|---------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| A bis C | = | Gewindegröße + Position | / thread size + position |
| r | = | Kabelabgang rechts | / cable outlet on right |
| l | = | Kabelabgang links | / cable outlet on left |
| r/l | = | Kabelabgang rechts/links | / cable outlet on right/left |
| r/u | = | Kabelabgang rechts/unten | / cable outlet on right/bottom |
| h | = | Höhe | / height |
| l | = | Länge des Gehäuses | / length of the housing |
| k | = | Abstand der Befestigungsbohrungen | / distance of the fixing holes |
| j | = | Länge Gehäuse Oberteil | / length of the housing top |
| g | = | Öffnung des Bügels | / opening of the frame |

M-C146	10N024	802	1	01	200400599	09.12.04	IC	24	r	M25x1,5			64	143,5	120	132	54
M-C146	10N024	702	1	01	200400599	09.12.04	IC	24	r/u	M25x1,5		M25x1,5	64	143,5	120	132	54
M-C146	10N024	602	1	01	200400599	09.12.04	IC	24	r/l	M25x1,5	M25x1,5		64	143,5	120	132	54
M-C146	10N024	502	1	01	200400599	09.12.04	IC	24	l		M25x1,5		64	143,5	120	132	54
M-C146	10N016	802	1	01	200400599	09.12.04	IC	16	r	M25x1,5			64	117	93,5	105	54
M-C146	10N016	702	1	01	200400599	09.12.04	IC	16	r/u	M25x1,5		M25x1,5	64	117	93,5	105	54
M-C146	10N016	602	1	01	200400599	09.12.04	IC	16	r/l	M25x1,5	M25x1,5		64	117	93,5	105	54
M-C146	10N016	502	1	01	200400599	09.12.04	IC	16	l		M25x1,5		64	117	93,5	105	54
M-C146	10N010	803	1	01	200400599	09.12.04	IC	10	r	M20x1,5			57	94	73	82	54
M-C146	10N010	802	1	01	200400599	09.12.04	IC	10	r	M25x1,5			57	94	73	82	54
M-C146	10N010	703	1	01	200400599	09.12.04	IC	10	r/u	M20x1,5		M20x1,5	57	94	73	82	54
M-C146	10N010	702	1	01	200400599	09.12.04	IC	10	r/u	M25x1,5		M25x1,5	57	94	73	82	54
M-C146	10N010	603	1	01	200400599	09.12.04	IC	10	r/l	M20x1,5	M20x1,5		57	94	73	82	54
M-C146	10N010	602	1	01	200400599	09.12.04	IC	10	r/l	M25x1,5	M25x1,5		57	94	73	82	54
M-C146	10N010	503	1	01	200400599	09.12.04	IC	10	l		M20x1,5		57	94	73	82	54
M-C146	10N010	502	1	01	200400599	09.12.04	IC	10	l		M25x1,5		57	94	73	82	54
M-C146	10N006	803	1	01	200400599	09.12.04	IC	6	r	M20x1,5			54	84	60	70	44
M-C146	10N006	802	1	01	200400599	09.12.04	IC	6	r	M25x1,5			54	84	60	70	44
M-C146	10N006	703	1	01	200400599	09.12.04	IC	6	r/u	M20x1,5		M20x1,5	54	84	60	70	44
M-C146	10N006	702	1	01	200400599	09.12.04	IC	6	r/u	M25x1,5		M25x1,5	54	84	60	70	44
M-C146	10N006	603	1	01	200400599	09.12.04	IC	6	r/l	M20x1,5	M20x1,5		54	84	60	70	44
M-C146	10N006	602	1	01	200400599	09.12.04	IC	6	r/l	M25x1,5	M25x1,5		54	84	60	70	44
M-C146	10N006	503	1	01	200400599	09.12.04	IC	6	l		M20x1,5		54	84	60	70	44
M-C146	10N006	502	1	01	200400599	09.12.04	IC	6	l		M25x1,5		54	84	60	70	44
Typ-Nr. type-no.	Index index	Änderung modification	Datum date	Name name	Ausführung version	A	B	C	h	l	j	k	g				

Oberfläche: pulverbeschichtet / surface: powder-coated
Farbe / color: silber

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 1:2		A4			
Prüßmaß/Testdimension				CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Part index number				Sockelgehäuse mit Längsbügel und Stützen Housing with 1 locking-lever and stud 10 Pol. bis 24 Pol.					
Index siehe Tabelle Index see table									
		04 Datum/Date Name		M C146 10NOXX XXX 1 - TB		Blatt/Sheet 1			
Gez. 09.12. Cionvica		Drawn		Ers. f./Similar to:		1 Bl.			
Gepr.		Checked							
09.12.04 CI		Amphenol-Tuchel Electronics GmbH							
Datum/Date Name									