

CATIA V5

Intended For Welded Screw Ø
Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø
Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø

-

Tensile Force (N)
Tenue au serrage (N)
Schlaufenhaltekraft (N)

180 N 3 4

Hole Size
Trou Ø
Loch Ø

-

Panel Thickness
Epaisseur Support
Blechdicke

-

Bundle Ø
Toron Ø
Buendel Ø

1,6 - 65 mm 3

Material
Matière
Werkstoff

PA 6.6 1

Tolerances
Dimension without tolerances:
Tolérances
Cotes sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben :

Angle/ Winkel

≤ 6

≤ 30

≤ 60

≤ 120

≤ 400


≤ 1000

PERFORMANCE SPECIFICATION

AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen. / The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					
1		Farbe und Bemerkung entfaellt; Text hinzu.	BK	04.05.93		
2		Mass 4,6±0,5 war 4,6±0,6; Tol. ±0,5 war -0,5; Winkel entfaellt und Rahmen neu.	Mueller	14.04.04	Schiwek	14.04.04
3		Buendel_ u. Abbindefestigkeit hinzu; Rahmen neu	Langeloh	28.02.05	bma	28.02.05
4		Abbindefestigkeit 180N war 135N.	Schiwek	20.07.05	Steiner	20.07.05
5	5	Zeichnung nach Group Standard angepasst und in CATIA V5 neu erstellt.	Mueller	12.11.12	Schiwek	12.11.12



Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Bk

04.12.86

Approved
Approuvé Par
Geprueft

HellermannTyton

Manchester

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Trappes

Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Tornesch

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab

1:1

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

GPN 10-0586

Title
Titre
Benennung

Kabelband/Cable tie
T30LR

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

14.1073

Format
D.Size

A3

Sheet
Page
Blatt

1 / 1