









Characteristics

General Characteristics	Standard	Value
flammability	UL 94	V-0
Climatical Characteristics	Standard	Value
climatic category	IEC 60068-1	40 / 125 / 10
upper temperature	IEC 60512-11-9	+125 °C
lower temperature	IEC 60512-11-10	-40 °C
Materials	Standard	Value
blank module		PA66-GF FR
color		black

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 5,3 g				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 2:1		A3			
Prüfmaß / Testdimension				ISO 2768-m		 DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING			
Teileindex Partindexnumber											
					Datum/Date	Name		Blindmodul blank module			
				Gez.	17.10.2016	PWÖLF					
				Drawn							
				Status: Released							
				Inspector: 08.11.2016 MBERT							
				Amphenol-Tuchel		M		C146 10H000 601 15			
				Electronics GmbH							
02	201600736	17.10.2016	PWÖLF					Blatt/ Sheet 1			
01	201500704	09.10.2015	PWÖLF					1 Bl.			
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name	4.047.279		Ers. f. / Replacement for: M-C146 10H000 001 15 Rev.01					

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen.
Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guarantees ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie").