

Produktinformation

38 15 200

- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- Gerade, flach-runde Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Mechanikerzange

DIN ISO 5745



Allgemein

Artikel-Nr.	38 15 200
EAN	4003773039594
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	209 g
Abmessungen	200 x 118 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Form	1
Backendicke (am Gelenk)	9,5
Spitzenbreite	3,0 mm
Spitzendicke	2,5 mm
Backenlänge	73,0 mm
Kopfbreite	17,5 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112104

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten