

CATIA V5

Intended For Welded Screw Ø
Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø
Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø

-

Tensile Force (N)
Tenue au serrage (N)
Schlaufenhaltekraft (N)

-

Hole Size
Trou Ø
Loch Ø

-

Panel Thickness
Epaisseur Support
Blechdicke

-

Bundle Ø
Toron Ø
Buendel Ø

-

Material
Matière
Werkstoff

PTFE

Tolerances
Dimension without tolerances:
Tolérances
Cotes sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben :

Angle/ Winkel

≤ 6

≤ 30

≤ 60


≤ 120

≤ 400

≤ 1000

PERFORMANCE SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen./ The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.



Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					

Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/
All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ product type	Nennmass/ nominal size	Aussendurchmesser/ outer diameter Ø D	Innendurchmesser/ inner diameter Ø d	Wendelbreite/ pitch P	Biegeradius/ bend radius min. R	Projektnr./ project no.
CTT-04 NSA935805-04	04	5.5	3.0	2.0	16	GPN 19-1961
CTT-06 NSA935805-06	06	8.1	4.6	3.2	19	GPN 19-1344
CTT-09 NSA935805-09	09	10.6	7.0	3.4	32	GPN 19-1345
CTT-10 NSA935805-10	10	11.4	7.6	3.6	35	GPN 19-1346
CTT-12 NSA935805-12	12	13.0	9.2	3.6	38	GPN 19-1347
CTT-14 NSA935805-14	14	14.6	10.8	3.6	45	GPN 19-1348
CTT-16 NSA935805-16	16	16.2	12.3	3.6	51	GPN 19-1349
CTT-20 NSA935805-20	20	19.5	15.6	3.6	64	GPN 19-1350
CTT-24 NSA935805-24	24	23.5	19.0	4.2	76	GPN 19-1351
CTT-32 NSA935805-32	32	31.25	24.5	5.2	89	GPN 19-1352

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

A.Hiller

26.09.19

Approved
Approuvé Par
Geprueft

B.Schiwek

26.09.19

Manchester

Trappes

Tornesch

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228
Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60
Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab

./.

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

siehe Tabelle/
see table

Title
Titre
Benennung

CTT-... NSA935805-...
Wellrohr/Convoluted tubing

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

19-1344-001-CSG

Format
D.Size

A3

Sheet
Page
Blatt

1 / 1