

## Produktinformation

# 48 31 J1

## Präzisions-Sicherungsringzange

Für Innenringe in Bohrungen

Mit Überdehnungsschutz

DIN 5256 C



- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
- Mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar)
- Einstellung mittels Innensechskant-Schraube
- Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird
- DIN 5256 C: gerade Spitzen
- Mit Spreizbegrenzung zwecks normgerechter Montage gemäß DIN 472
- Die einstellbare Anschlagschraube verhindert ein Überdehnen der Ringe
- Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen
- Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

### Allgemein

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 48 31 J1                                 |
| EAN         | 4003773073864                            |
| Zange       | grau atramentiert                        |
| Griffe      | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht     | 105 g                                    |
| Abmessungen | 140 x 48 x 12 mm                         |
| Norm        | DIN 5256 C                               |

### Technische Attribute

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Form                              | 3            |
| Kapazität für Bohrungsdurchmesser | Ø 12 – 25 mm |
| Spitzen (Durchmesser)             | Ø 1,3 mm     |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC002228   |
| ETIM 6.0       | EC002228   |
| proficl@ss 6.0 | AAC470c002 |
| UNSPSC 13.1    | 27112140   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten