

Produktinformation

62 12 120

Elektronik-Schrägschneider

DIN ISO 9654

- Mit Schneiden für weichen und mittelharten Draht
- Ohne Facette, zum flächengleichen Trennen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 58 HRC
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Durchgestecktes Präzisionsgelenk
- Die Politur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet



MM  15°



Allgemein

Artikel-Nr.	62 12 120
EAN	4003773048008
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	77 g
Abmessungen	120 x 49 x 19 mm
Norm	DIN ISO 9654

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 0,7 mm
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 0,3 / 1,0 mm
Schneidenlänge mm	10 mm
Backendicke (am Gelenk)	7,5 mm
Schneidenlänge mm	17 mm
Kopfbreite	11 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA947c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

