

Produktinformation

25 01 125

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)

DIN ISO 5745

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Gerade Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	25 01 125
EAN	4003773015932
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	73 g
Abmessungen	125 x 78 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Form	0
Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6 mm
Backendicke (am Gelenk)	7,0 mm
Spitzenbreite	2,5 mm
Spitzendicke	1,8 mm
Backenlänge	27,0 mm
Kopfbreite	13 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten