

Produktinformation

64 22 115

Elektronik-Vornschneider

DIN ISO 9654



- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Durchgestecktes Präzisionsgelenk
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte min. 56 HRC
- Vornschneider, Minischneide mit kleiner Facette
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	64 22 115
EAN	4003773017806
Kopf	spiegelpoliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	77 g
Abmessungen	115 x 69 x 18 mm
Norm	DIN ISO 9654


Technische Attribute

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 0,8 mm
Kopfbreite	11 mm
Backenlänge	20 mm
Backendicke (am Gelenk)	6 mm
Schneidenlänge	3 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002222
ETIM 6.0	EC002222
proficl@ss 6.0	AAA947c004
UNSPSC 13.1	27112117

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



64 22 115

