

## Produktinformation

**25 02 140**

### Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)

DIN ISO 5745

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Gerade Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



#### Allgemein

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 25 02 140                  |
| EAN         | 4003773023159              |
| Zange       | schwarz atramentiert       |
| Kopf        | poliert                    |
| Griffe      | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht     | 109 g                      |
| Abmessungen | 140 x 48 x 17 mm           |
| Norm        | DIN ISO 5745               |

#### Technische Attribute

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Form                                         | 0        |
| Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 2,5 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)      | Ø 1,6 mm |
| Backendicke (am Gelenk)                      | 8,0 mm   |
| Spitzenbreite                                | 2,5 mm   |
| Spitzendicke                                 | 2,0 mm   |
| Backenlänge                                  | 42,0 mm  |
| Kopfbreite                                   | 15 mm    |

#### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| proficl@ss 6.0 | AAA004c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112134   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten