Produktinformation

31 15 160

Greifzange
(Nadelzange)

- Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten
- Mit besonders langen Backen: Backenlänge 55,0 mm
- Glatt geschliffene Greifflächen
- Kanten sorgfältig entgratet
- Gerade Backen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein	
Artikel-Nr.	31 15 160
EAN	4003773016465
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	130 g
Abmessungen	160 x 56 x 50 mm

Technische Attribute	
Form	1
Backendicke (am Gelenk)	7,5 mm
Spitzenbreite	1,8 mm
Spitzendicke	2,5 mm
Backenlänge	55,0 mm
Kopfbreite	16,0 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000833
ETIM 6.0	EC000833
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112126

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten