

Produktinformation

71 21 200

KNIPEX CoBolt®

Kompakt-Bolzenschneider



Kraftprotz mit Köpfchen

- Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
- Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm
- Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- 20° gewinkelter Kopf mit einseitiger Lasche und Seitenschnitt zum bündigen Schneiden, mit Freiraum zum Greifen
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	71 21 200
EAN	4003773066866
Zange	schwarz atramentiert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	334 g
Abmessungen	200 x 62 x 24 mm

Technische Attribute	
Form	2
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 5,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 4,0 mm
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 3,6 mm
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 6 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	27111512

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

