

Produktinformation

71 72 460

Bolzenschneider



Für harte Materialien bis 48 HRC

- Schneidleistung bis 48 HRC Härte
- Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer
- Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich
- Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten
- Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Hüllen
- Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzentrerschrauben
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Verschraubter Messerkopf, auswechselbar
- Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
- Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet
- Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	71 72 460
EAN	4003773066750
Kopf	grau atramentiert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	2.150 g
Abmessungen	460 x 130 x 34 mm

Technische Attribute

HRC 19	Ø 8 mm
HRC 48	Ø 5 mm
HRC 40	Ø 6 mm
Schneidenlänge mm	30 mm
Kopfdicke	33 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	27111512

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



